



Principal

Tipo de produto ou componente	Módulo de saída adicional
Compatibilidade de gama	Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Tipo de entrada/saída	3 saída de relé
Número de saída discreta	3
Tipo de saída discreta	R4, R5, R6) relé normalmente aberto, tempo de amostragem: 1 ms

Complementar

Durabilidade elétrica	100000 ciclos
Corrente de comutação mínima	5 mA a 24 V CC
Corrente de comutação máxima	2 A a 250 V CA ligado indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 5 ms 2 A a 30 V CC ligado indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 5 ms 5 A a 250 V CA ligado resistiva carga, cos phi = 1 e L/R = 5 ms 5 A a 30 V CC ligado resistiva carga, cos phi = 1 e L/R = 5 ms
Ligação elétrica	Bloco do terminal de parafusos, 1,5 mm² / AWG 16, 0,5 N.m
Peso líquido	0,4 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	152,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,114 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------