



Hauptmerkmale

Baureihe	Renova
Produkt- oder Komponententyp	Dimmer
Geräteanwendung	Beleuchtungssteuerung
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Dimmertyp	1 - 10 V Steuerung
Lasttyp	Leuchtstoffröhre: 58 W
Colour	Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Mit Renova-Rahmen ergänzt
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC
Bemessungsstrom	10 A
Zugehörige Absicherung	6,3 A
Schalterfunktion	1-polig
Dimmersteuerung	Drehknopf-Typ
Schutzart	Sicherungsschutz
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Anzahl der Schleifenklemmen	1
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1 und Kombi
Klemmverbindungskapazität	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² für starr Kabel(n) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² für robust verdreht Kabel(n)
Material	PC/ABS
Gehäusevariante	Einbau
Durchmesser	71 mm
Einbautiefe	29 mm
Projektionstiefe	22 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Normen	EN 60669-2-1 EN 60669-1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,100 cm
VPE 1 Breite	5,300 cm
VPE 1 Länge	7,100 cm
VPE 1 Gewicht	90,000 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------