



Principal

Gama de produtos	Harmony XAC
Tipo de produto ou componente	Estação de controlo de pingentes
Nome abreviado do equipamento	XACB

Complementar

Tipo de Estação de Controlo	Com duplo isolamento
Material do quadro	Poliéster reforçado com vidro
Tipo de circuito eléctrico	Circuito de potência Circuito de controlo
Tipo de quadro	Caixa vazia
Número de recorte	8 recortes
Cor da posto de comando	Amarelo
Entrada de cabo	Manga de borracha com entrada em degrau 10...22 mm
Calha de protecção	Sem
Centro de recorte do operador vertical	40 mm
Normas	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1
Certificações de produtos	CSA tipo 4
Tratamento de Protecção	TH
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Resistência a vibrações	15 gn (f= 10...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	100 gn em conformidade com IEC 60068-2-27
Categoria de sobretensão	Classe II em conformidade com IEC 61140
Grau de protecção IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08 conforming to EN 50102
Durabilidade mecânica	1000000 ciclos
Peso líquido	1,33 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	70,000 cm
Package 1 Length	11,000 cm
Package 1 Weight	1,376 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm

Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	47,400 kg

Sustentabilidade da oferta


Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões

O diagrama abaixo mostra um produto com 6 recortes. Selecione o número de recortes de acordo com as características do produto para obter as dimensões b, b1 e c.



(1) Com operador de cabeça de cogumelo


Dimensões em mm

Número de recortes	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	679
b1	220	310	400	490	490
C	98	98	98	98	98
d	40	40	40	40	30

Dimensões em pol.

Número de recortes	2	4	6	8	12
b	16,10	19,64	23,19	26,73	26,73
b1	8,66	12,20	15,75	19,29	19,29
C	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
d	1,57	1,57	1,57	1,57	1,18


Mangas de proteção do cabo



(1) Ø interno


Controle do motor de reversão de velocidade única

Com bloco de contato XESD1181, para ser pedido separadamente



Controle do motor de reversão de 2 velocidades


Com bloco de contato XESD1281, para ser pedido separadamente




KM Contator de alta velocidade

Controle de comutação bifásica do motor de reversão de uma velocidade

Com bloco de contato XESD1191, para ser pedido separadamente




Combinado com o bloco isolador de 3 polos XACS399 ou XACS3991, mostrado na posição não operada (estação opcional "ligada"), operador de parada de emergência com liberação por chave, ação de disparo e bloqueio.




Controle de comutação bifásica do motor de reversão de 2 velocidades

Com bloco de contato XESD1291, para ser pedido separadamente



Controle de comutação trifásica do motor de reversão de uma velocidade, reversão por inversão de duas fases

Com bloco de contato XESD2201, para ser pedido separadamente



Controle de comutação trifásica do motor de reversão de uma velocidade, reversão por inversão de duas fases

Com bloco de contato XESD2241, para ser pedido separadamente

