



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAPS
Termék vagy alkatrész típusa	Diffúzor
Készülék rövid neve	XAPM
Termék rendeltetési helye	Ø 22 mm-es vezérlő és jelzőegységekhez
Termék homloklap mérete	80 x 80 mm
Használható mélység	74,5 mm
Kivágások száma	1 furat
Tokozat alapszíne	Kék
Fedél színe	Kék
Anyag	Cink-kromozott acél
Kábelbemenet	1 furat vakdugóval tömszelence számára, szorító kapacitás: 14 mm 1 furat vakdugó nélkül tömszelence számára, szorító kapacitás: 14 mm
Készülék felszerelése	Süllyesztett
IP védettségi szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529 IP69K megfelel NF C 20-010 1. függelék IP69K kettős szigetelés

Kiegészítő jellemzők

Függőleges sorok száma	1
Nettó súly	0,605 kg

Környezet

Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...70 °C
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 60536 II. osztály megfelel NF C 20-040

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,89 cm
1. csomag szélessége	8,13 cm
1. csomag hossza	8,89 cm
1. csomag súlya	0,72 kg

Kínálat fenntarthatósága


Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions and Fixing

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.



- (1) 1 hole, without blanking plug, for cable gland with 14 mm/0.55 in. maximum clamping capacity
 (2) 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.23 in.), for cable gland with 14 mm/0.55 in. maximum clamping capacity
 (3) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 20 mm/0.78 in.
 P Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	80	3.15	77	3.03	50	1.97	65	2.56	74.5	2.93