

XB4BVM6

230...240V entegre LED'li mavi eksiksiz pilot
ışığı Ø22 düz lens



Ana

Ürün serisi	Harmony XB4
Ürün ya da bileşen tipi	Pilot ışığı
Ürün grubu	XB4
Şev malzemesi	Krom kaplı metal
Sabitlenme bileziği malzemesi	Zamak
Montaj çapı	22,5 mm
Başlık tipi	Standard
Bölünemez miktar başına satış	1
Sinyalleme birimi başlığı biçimi	Yuvarlak
Başlık/operatör veya lens rengi	Mavi
Operatör ek bilgisi	Daz lens ile
Işık kaynağı	Evrensel LED
Ampul tabanı	Entegre LED
Işık kaynağı rengi	Mavi
[Us] nominal besleme gerilimi	230...240 V AC 50/60 Hz

Tamamlayıcı

Yükseklik	47 mm
Genişlik	30 mm
Derinlik	54 mm
Terminallerin açıklaması ISO n°1	(X1-X2)PL
Ürün ağırlığı	0,08 kg
Yüksek basınçlı rondelaya direnç	7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
Bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² Kablo uçlu 'e uygunIEC 60947-1 Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² kablo uçsuz 'e uygunIEC 60947-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı	250 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygunIEC 60947-1
Sinyalleme tipi	Sabit
Akım tüketimi	14 mA
Hizmet ömrü	100000 h nominal gerilimde ve 25 °C
Kesinti dayanımı	1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5
Cihaz sunumu	Açılı
Besleme gerilimi limitleri	195...264 V AC

Ortam

Koruyucu bakım	TH
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-40...70 °C
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı	Sınıf I 'e uygun IEC 60536
IP koruma derecesi	IP66 'e uygun IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA koruma derecesi	NEMA 13 NEMA 4X
IK koruma derecesi	IK06 conforming to IEC 50102
Standartlar	IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Ürün sertifikaları	UL listeli[RETURN]CSA
Titreşim direnci	5 gn (f= 12...500 Hz) 'e uygun IEC 60068-2-6
Darbe dayanımı	30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygun IEC 60068-2-27 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygun IEC 60068-2-27
Hızlı geçici akımlara direnç	2 kV 'e uygun IEC 61000-4-4
Elektromanyetik alanlara direnç	10 V/m 'e uygun IEC 61000-4-3
Elektrostatik deşarja direnç	6 KV kontakta (metal parçalarda) 'e uygun IEC 61000-4-2 8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygun IEC 61000-4-2
Elektromanyetik emisyon	Sınıf B 'e uygun IEC 55011

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,800 cm
Package 1 Width	3,400 cm
Package 1 Length	5,400 cm
Package 1 Weight	78,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	150
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	12,208 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1200
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	108,732 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi


Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı

RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions





e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

b : 30 mm / 1.18 in.

c : 46.5 mm / 1.83 in.

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
	
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	