



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Interruptores de segurança XCS
Tipo de produto ou componente	Disjuntor de segurança
Nome do componente	XCSP
Design	Compacto
Material	Plástico
Tipo de cabeça	Cabeça do actuador
Tecnologia de protecção	Cobertura protectora de plástico, segura p/ parafuso segurança c/ cabeça 5 lados
Tipo de abordagem	Na abordagem da extremidade
Tipo de operador	Metal e actuador
Tipo e composição dos contactos	1 NF + 1 NF + 1 NA
Operação dos contactos	Acção encastrável
Entrada de cabo	1 entrada roscada para M20 x 1.5

Complementar

Ligação eléctrica	Terminal
Capacidade de ligação de aperto	1 x 0,34...2 x 0,75 mm ²
Número de pólos	3
Abertura positiva	Com contacto NC
Durabilidade mecânica	15000000 ciclos
Força mínima de disparo	15 N
Força mínima de abertura positiva	45 N
Velocidade de actuação mínima	0,01 m/s
Velocidade de actuação máxima	0,5 m/s
Designação de código de contacto	B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	6 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	300 V em conformidade com UL 508 400 V (graus de poluição 3) em conformidade com IEC 60947-1 300 V em conformidade com CSA C22.2 No 14
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV em conformidade com IEC 60947-1 4 kV em conformidade com IEC 60664
Maximum resistance across terminals	25 mΩ em conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
Proteção contra curto-circuitos	6 A fusível do cartucho tipo gG (gl)
Precisão de repetição	0,1 mm em pontos disparo, 1 milhão ciclos funcion. p/ cabeça c/ actuador term.
Material do corpo	Plástico
Material da cabeça	Zamak
Material do quadro	Plástico
Profundidade	35 mm
Altura	89 mm
Largura	34 mm
Peso líquido	0,215 kg

Ambiente

Normas	EN 1088/ISO 14119 UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60204-1
Certificações de produtos	UL[RETURN]CSA
Nível de segurança	Pode atingir a categoria 4 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com ISO 13849-1 Pode atingir PL = e com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com ISO 13849-1 Pode atingir SIL 3 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com IEC 61508
Dados de fiabilidade de segurança	B10d = 50000000 valor dado para um tempo de vida de 20 anos limitado por desgaste mec. ou cont.
Tratamento de Protecção	TC
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Resistência a vibrações	25 gn (f= 10...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe II
Grau de protecção IP	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529
Grau de protecção IK	IK04 conforming to IEC 62262

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	13,2 cm
Package 1 Weight	102,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	21
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,367 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------