

XCKMR54D1H29EX

Fim-de-curso xck-mr – biela quadrada 6 mm
cruzada - 2 x (2 nc) - atex



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato Padrão
Tipo de produto ou componente	Disjuntor de segurança
Aplicação específica do produto	Para aplicações de elevação e manuseamento mecânico
Nome abreviado do equipamento	XCKMR
Tipo de corpo	Fixo
Tipo de cabeça	Cabeça rotativa
Material	Metal
Modo de fixação	Pelo corpo
Movimento da cabeça de funcionamento	Rotativo
Tipo de operador	Alavanca de bielas cruzadas estáticas metal biela quadrada de 6 mm, C = 200 mm
Actuação do interruptor	Por qualquer peça móvel
Tipo de abordagem	Abordagem lateral, 2 sentidos
Ligação elétrica	Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm ²
Número de entrada de cabo	1 entrada invertida para M20 x 1.5 bucim (incluído) 7...13 mm 2 entrada invertida para M20 x 1.5 bucim
Número de pólos	4
Tipo e composição dos contactos	2 x (2 NF)
Formato de isolamento de contactos	Zb
Operação dos contactos	Abertura lenta, escalonada
Número de passos	2
Bloco de contactos por direcção (circuito de controlo)	1 por sentido
Abertura positiva	Com
Binário mínimo de disparo	0,5 N.m
Velocidade de actuação máxima	1,5 m/s
Grau de protecção IP	IP66 conforming to IEC 60529

Complementar

Velocidade de actuação mínima	6 m/min
Ângulo de deslocamento máximo	180 ° -180 °
Designação de código de contacto	A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 Aem conformidade com IEC 60947-5-1 A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 Aem conformidade com IEC 60947-5-1 Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	300 Vem conformidade com UL 508 500 Vem conformidade com NF C 20-040 grupo C 500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1 500 V (graus de poluição 3)em conformidade com VDE 0110
Maximum resistance across terminals	25 MOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3 25 mOhmem conformidade com NF C 93-050 método A
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 KVem conformidade com IEC 60664 6 kVem conformidade com IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuitos	10 A cartucho fusível, tipo gG
Durabilidade mecânica	2000000 ciclos
Marcação	II2 D-Ex tb IIIC T85 ° C Db IP66/67
Largura	118 mm
Altura	77 mm
Profundidade	59 mm

Ambiente

Resistência ao choque	50 gmem conformidade com IEC 60068-2-27
Resistência a vibrações	25 gn (f= 10...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe Iem conformidade com IEC 60536 Classe Iem conformidade com NF C 20-030
Temperatura do ar ambiente para operação	-20...60 °C
Tratamento de Proteção	TC
Zona de pó	Zona 21 - 22
Certificações de produtos	INERIS 04ATEX0014X[RETURN]IEC-Ex INE 17.0020X
Normas	IEC 60079-31 IEC 60079-0
Directivas	2014/34/UE - Directiva ATEX

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	23,0 cm
Package 1 Weight	762,0 g

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões




Diagrama de fiação

2 disjuntos de 2 pólos NC + NC antes do disparo, disparo lento (contatos não intercambiáveis)




Diagrama funcional

