



Principal

Gama de produtos	Sensores de pressão Telemecanique XM
Tipo de produto ou componente	Sensores de pressão electrónicos
Tipo do sensor de pressão	Transmissor de pressão
Nome do sensor de pressão	XMLP
Tipo de circuito eléctrico	Circuito de controlo
Pressure rating	25 bar
Ecrã local	Sem
Fluido controlado	Ar -30...135 °C) Água limpa 0...135 °C) Óleo hidráulico -30...135 °C) Gás -30...135 °C) Fluido de refrigeração -30...135 °C)
Tipo de conexão de fluido	G 1/4A (macho)em conformidade com DIN 3852-E
Ligação elétrica	1 ligador macho M12 4 pinos
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V SELV de CC (limites de tensão: 12...33 V)
Consumo de corrente	< 7 mA
Tipo de sinal de saída	Analógico
Função de saída analógica	0...10 V, 3 fios
Quantidade por conjunto	Conjunto de 25
Tipo de embalagem	Grupo

Complementar

Intervalo de definição de pressão	0...25 bar
Pressão acidental máxima admissível	75 bar
Pressão de destruição	150 bar
Materiais em contacto com líquidos	Aço inoxidável AISI 316L Fluorocarbono FPM
Posição de funcionamento	Qualquer posição
Tipo de protecção	Polaridade inversa Curto-circuito de carga
Compatibilidade electromagnética	Teste de imunidade eléctrica rápida de transientes/explosãoem conformidade com IEC 61000-4-4 2 kV Teste de imunidade a descargas electrostáticasem conformidade com IEC 61000-4-2 8 kV POR AR, 4 kV POR contacto 1,2/50 µs teste de imunidade contra ondas de choqueem conformidade com IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm Imunidade a campos magnéticos em conformidade com IEC 61000-4-8 100 A/m 51 Hz Susceptibilidade a campos electromagnéticos em conformidade com IEC 61000-4-3 10 V / m 80...3000 MHz Campos RF com radiaçãoem conformidade com IEC 61000-4-6 10 V 0.01...80 MHz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	0,5 kV
Tempo de resposta na saída	<= 2 ms 10...90 % da escala completa
Precisão de medição	.+/- 0,5% da gama de medida
Resolution	0,1 % da gama de medição

Desvio de sensibilidade	+/- 0,02 % da gama de medição/°K
Desvio de ponto zero	+/- 0,02 % da gama de medição/°K
Durabilidade mecânica	10000000 ciclos
Peso líquido	0,09 kg
Diâmetro	26 mm
Comprimento	38,1 mm

Ambiente

Normas	IEC 61326-2-3 NSF ANSI 61
Certificações de produtos	CE[RETURN]RCM[RETURN]cULus
Tratamento de Proteção	TC
Temperatura do ar ambiente para operação	-30...85 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-50...100 °C
Resistência a vibrações	20 gn (f = 15...2000 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	100 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Grau de proteção IP	IP65 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529 IP69K conforming to IEC 60529

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	2,500 cm
Package 1 Length	6,000 cm
Package 1 Weight	75,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	9,700 cm
Package 2 Width	14,600 cm
Package 2 Length	17,500 cm
Package 2 Weight	2,000 kg
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,324 kg


Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------


Dimensões



(1) Torque de aperto SW24 ≤ 25 N.m / 221 lb-pol

Diagrama de fiação

Técnica de 3 fios (0-10 V)



(a) Saída V

Curvas

