

XCSL521B1

Safety switch, Telemecanique Safety switches
XCS, XCSL, AC/DC, 50/60 Hz, key operated
turret head



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Interruptores de segurança XCS
Tipo de produto ou componente	Interruptor de segurança
Nome do componente	XCSL
Tipo de cabeça	Cabeça do torrente accionada por chave

Complementar

Abertura positiva	Com contacto NC
Tipo de tensão de alimentação	CA / CC
Frequência de fornecimento	50/60 Hz
Factor de carga	1
Consumo de potência em VA	10 VA irrupção 10 VA selado
Consumo do circuito de sinalização	7 mA
Durabilidade mecânica	1000000 ciclos
Corrente de carga máxima	<= 15 A
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kVem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Tipo de protecção	Protecção contra sobretensão para circuito de sinalização
Maximum operating rate	10 cyc/mn para uma durabilidade máxima
Nível de segurança	Pode atingir a categoria 4 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/ISO 13849-1 Pode atingir PL = e com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/ISO 13849-1 Pode atingir SIL 3 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/IEC 61508

Ambiente

Tratamento de Protecção	TC
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe Iem conformidade com EN/IEC 60536

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Width	6,2 cm
Package 1 Length	28,0 cm
Package 1 Weight	970,0 g

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------