



Principal

Gama de produtos	Harmony XB5
Tipo de produto ou componente	Controlador joystick completo
Nome abreviado do equipamento	XD2
Diâmetro de montagem	22 mm
Material do aro	Metal cromado

Complementar

[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1 600 V (graus de poluição 3)em conformidade com UL 508 600 V (graus de poluição 3)em conformidade com CSA C22.2 No 14
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kVem conformidade com IEC 60947-1
Informações de posição do operador	Todas as posições
Entalhe por direcção	2
Informações de direcção do operador	4 direcções
Tipo e composição dos contactos	2 NA para abertura lenta
Proteção contra curto-circuitos	10 A gG (gl) Neozed fusível do cartuchoem conformidade com IEC 60947-5-1
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras com parafusos cativos, 1 x 0,5 mm ² Terminais de abraçadeiras com parafusos cativos, 2 x 1,5 mm ² com ou sem extremidade do cabo Conectores Faston 6,3 mm
Durabilidade elétrica	1000000 Ciclos, AC-15 a 230 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 1000000 Ciclos, AC-15 a 127 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 1000000 Ciclos, AC-15 a 24...48 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 1000000 Ciclos, DC-13 a 24 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 1000000 Ciclos, DC-13 a 48 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 1000000 Ciclos, DC-13 a 120 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Fiabilidade eléctrica IEC 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-6)$
Designação de código de contacto	A600-Q600
Categoria de sobretensão	Classe Iem conformidade com IEC 61140
Durabilidade mecânica	1000000 ciclos
Centro de fixação	90 x 90 mm
Retorno	Para a posição 0
Altura	145 mm
Profundidade	90 mm
Peso líquido	0,55 kg
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	0,27 A a 250 V, DC-13, Q300em conformidade com IEC 60947-5-1 3 A a 240 V, AC-15, A300

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the Schneider Electric group. It is not intended to be used as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Ambiente

Normas	IEC 60947-5-1
Certificações de produtos	CSA[RETURN]LROS (Lloyds Register of Shipping)
Tratamento de Proteção	TC
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Resistência a vibrações	5 gn (f= 40...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	20 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
Grau de protecção IP	IP66em conformidade com IEC 60529

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,2 cm
Package 1 Width	9,4 cm
Package 1 Length	14,2 cm
Package 1 Weight	570,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	10,747 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------