



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Identificação por radiofrequência XG
Acessório / categoria de peça separada	Acessórios de ligação
Acessório / tipo de peça separada	Cabo de ligação
Tipo de produto ou componente	Cabo Ethernet de cobre
Compatibilidade de produtos	XGSZ33ETH XGSZ33EIP XUW
Destino acessório / peça separada	Rede Ethernet

Complementar

Comprimento do cabo	3 m
Velocidade de transmissão	100 Mbit/s
Meio de suporte de transmissão	2 pares entrançados blindados
Categoria da rede de comunicação	5e
Calibre AWG	AWG 26
Ligação elétrica	1 ligador macho, RJ45 reto com 4 pino(s) 1 ligador macho, M12 em cotovelo com 4 pino(s) codificação D
Material condutor	Cobre
Material da cobertura	PUR

Ambiente

Índice de protecção IP	IP67
Normas	IEC 60754-1 EIA/TIA-568 ISO/IEC 11801 Ed.2, 2002

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	27,000 cm
Package 1 Length	28,000 cm
Package 1 Weight	162,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,980 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Diagrama de fiação

