



Principal

Gama de produtos	Sensores de pressão Telemecanique XM
Tipo de produto ou componente	Sensor de pressão electromecânico
Tipo do sensor de pressão	Sensor de pressão electromecânico
Nome abreviado do equipamento	XMLA
Pressure rating	35 bar
Fluido controlado	Ar 0...160 °C) Água limpa 0...160 °C) Óleo hidráulico 0...160 °C)
Tipo de conexão de fluido	G 1/4 (fêmea)em conformidade com ISO 228
Ligação elétrica	1 ligador macho EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 pinos
Tipo e composição dos contactos	1 A/F
Aplicação específica do produto	-
Tipo de operação do pressostato	Detecção de 1 limiar único
Tipo de circuito eléctrico	Circuito de controlo
Tipo de escala	Diferencial fixo
Ecrã local	Com
Gama ajustável de ponto de comutação no aumento de pressão	1,5...35 bar
Gama ajustável de ponto de comutação na queda de pressão	0,25...33,75 bar
Pressão acidental máxima admissível	80 bar
Pressão de destruição	160 bar
Actuador de pressão	Diafragma
Materiais em contacto com líquidos	Latão FPM, FKM
Material do quadro	Liga de zinco
[In] corrente nominal	3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V)em conformidade com IEC 60947-5-1 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V)em conformidade com IEC 60947-5-1 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V)em conformidade com IEC 60947-5-1

Complementar

Diferencial natural em definição baixa	1,25 bar +/- 0.25 bar)
Diferencial natural em definição elevada	1,25 bar +/- 0.25 bar)
Pressão máxima admissível – por ciclo	45 bar
Tipo de bloco de terminais	4 terminais
Maximum operating rate	120 cyc/mn
Precisão de repetição	2 %

[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	300 Vem conformidade com UL 508 500 Vem conformidade com IEC 60947-1 300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kVem conformidade com IEC 60947-1
Funcionamento dos contactos auxiliares	Acção encastrável
Material de contactos	Contactos de prata
Maximum resistance across terminals	25 MOhm em conformidade com IEC 255-7, categoria 3 25 mOhm em conformidade com NF C 93-050 método A
Proteção contra curto-circuitos	10 A cartucho fusível, tipo gG (gl)
Durabilidade mecânica	5000000 ciclos
Definição	Externo
Altura	113 mm
Profundidade	75 mm
Largura	35 mm
Peso líquido	0,725 kg

Ambiente

Normas	CE CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60947-5-1
Certificações de produtos	BV[RETURN]JUL[RETURN]CCC[RETURN]CSA[RETURN]LROS (Lloyds Register of Shipping)
Tratamento de proteção	TC versão standard
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Posição de funcionamento	Qualquer posição
Resistência à vibração	4 gn (f = 30...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	50 gnm em conformidade com IEC 60068-2-27
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe I em conformidade com IEC 1140 Classe I em conformidade com IEC 536 Classe I em conformidade com NF C 20-030
Grau de protecção IP	IP65 conforming to IEC 60529

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,2 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	703,0 g

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Technical drawing of the 1000 Series Motor Mounting Bracket, showing front, side, and top views with dimensions in mm and inches.

Front View Dimensions:

- Overall width: 86 mm (3.39 in.)
- Overall height: 121 mm (4.76 in.)
- Top flange width: 75 mm (2.95 in.)
- Top flange thickness: 37 mm (1.46 in.)
- Top flange hole diameter: 5 mm (0.20 in.)
- Mounting hole diameter: 2x Ø5.2 / 2x Ø0.20
- Mounting hole spacing: 37 mm (1.46 in.)
- Bottom flange width: 23 mm (0.91 in.)
- Bottom flange thickness: 37 mm (1.46 in.)
- Bottom flange hole diameter: 20-22 mm (0.79-0.87 in.)
- Bottom flange hole spacing: 17.5 mm (0.69 in.)

Side View Dimensions:

- Overall height: 113 mm (4.45 in.)
- Top flange width: 35 mm (1.38 in.)
- Top flange thickness: 17.5 mm (0.69 in.)
- Top flange hole diameter: 20-22 mm (0.79-0.87 in.)
- Top flange hole spacing: 17.5 mm (0.69 in.)

Top View Dimensions:

- Overall width: 121 mm (4.76 in.)
- Overall height: 86 mm (3.39 in.)
- Top flange width: 75 mm (2.95 in.)
- Top flange thickness: 37 mm (1.46 in.)
- Top flange hole diameter: 5 mm (0.20 in.)
- Top flange hole spacing: 37 mm (1.46 in.)
- Mounting hole diameter: 2x Ø5.2 / 2x Ø0.20
- Mounting hole spacing: 37 mm (1.46 in.)
- Bottom flange width: 23 mm (0.91 in.)
- Bottom flange thickness: 37 mm (1.46 in.)
- Bottom flange hole diameter: 20-22 mm (0.79-0.87 in.)
- Bottom flange hole spacing: 17.5 mm (0.69 in.)

- Life Is On | Schneider Electric

Diagrama de fiação

Modelo de terminal






Diagrama de fiação

Visualização do pino do conector do interruptor de vácuo




- (1) 11 e 13
- (2) 12
- (3) 14

Curvas de operação



(y) Pressão de subida
(x) Pressão de descida



(y) Pressão
(x) Tempo
(1) Valor ajustável
(2) Valor não ajustável
PH: Ponto alto
PB: Ponto abaixo