

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményességeire vonatkozó muszáki jellemzőket. A dokumentáció nem helyettesíti és nem használható alkalmaság meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság, speciális felhasználói alkalmazásokban vagy integrációnak vagy integrációnak elvégzési a teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Környezet

Környezeti jellemző	Veszélyes helyszín
Szabványok	IEC 600825-1 IEC 60079-31
Irányelvek	2014/34/EU - ATEX directive
Terméktanúsítványok	IEC-Ex INE 17.0019[RETURN]INERIS 04ATEX0022
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...60 °C
Poros zóna	21-22-es zóna

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,500 cm
1. csomag szélessége	11,200 cm
1. csomag hossza	16,500 cm
1. csomag súlya	251,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	2,780 kg

Kínálat fenntarthatósága


Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions


mm
in.



(1) LED


Minimum Mounting Distances

Side by side




$e (1) \geq 20 \text{ mm}/0.79 \text{ in}$

Face to face



$e (2) \geq 120 \text{ mm}/4.72 \text{ in}$


Facing a metal object



$e (3) \geq 30 \text{ mm}/1.18 \text{ in.}$

Wiring Schemes


3-wire DC



BU : Blue
BN : Brown
BK : Black

Performance Curves

Standard Steel Target : 30x30x1 mm



(1) Pick-up points

(2) Drop-out points (object approaching from the side)

(y) Sensing distance in mm