

XUB9BPANL2

Telemecanique Sensors fotoelektrik sensör -
XUB - polarize - Sn 2m - 12..24VDC - kablo 2m



Ana

Ürün serisi	Telemecanique Fotoelektrik sensörler XU
Seri adı	Genel amaç tek mod
Elektronik sensör tipi	Fotoelektrik sensör
Sensör adı	XUB
Sensör tasarımı	Silindir M18
Algılama sistemi	Polarize reflex
Malzeme	Metal
Görüş alanı tipi	Eksenel
Çıkış sinyalinin tipi	Gizli
Besleme devresi tipi	DC
Kablolama tekniği	3 telli
Dijital çıkış tipi	PNP
Dijital çıkış fonksiyonu	1 NA
Elektrikli bağlantı	Kablo
Kablo uzunluğu	2 m
Ürüne özel uygulama	-
Emisyon	Kırmızı polarize reflex
[Sn] nominal algılama mesafesi	2 m polarize reflex reflektör XUZC50 gerekir

Tamamlayıcı

Muhafaza malzemesi	Nikel kaplı piring
Lens malzemesi	PMMA
Maksimum algılama mesafesi	3 m polarize reflex
Çıkış tipi	Solid state
Eklenti çıkışı	Olmadan
Tel yalıtım malzemesi	PvR
Durum LED'i	1 LED (sarı) için çıkış durumu
[Us] nominal besleme gerilimi	12...24 V DCile ters polarite koruması
Besleme gerilimi limitleri	10...36 V DC
MA cinsinden anahtarlama kapasitesi	<= 100 mA (aşırı yük ve kısa devre koruması)
Anahtarlama frekansı	<= 500 Hz
Maksimum gerilim düşüşü	<1,5 V (kapalı durum)
Akım tüketimi	35 mA yüksüz
Maksimum gecikme ilk yukarı	15 ms
Maksimum gecikme yanıtı	1 ms
Maksimum gecikme kurtarma	1 ms
Ayarlama	Hassasiyet ayarı olmadan
Çap	18 mm
Uzunluk	62 mm
Ürün ağırlığı	0,05 kg

Bu belgede verilen bilgiler, ürünler ile ilgili genel açıklamalar ve/veya burada bahsedilen ürünlerin performans ile ilgili teknik özellikleri içermektedir. Bu belgeler, bu ürünlerin belirli kullanıcı uygulamalarına uygunluğunu ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerine geçmez. İlgili özel uygulamaya veya kullanıma dair uygun ve eksiksiz risk analizinin gerçekleştirilmesi, değerlendirme yapılması ve ürünlerin test edilmesi, kullanıcının veya entegratörün sorumluluğundadır. Schneider Electric Industries SAS ve yan kuruluşları veya bağlı şirketleri, burada bulunan bilgilerin kötüye kullanımından sorumlu veya yükümlü değildir.

Ortam

Ürün sertifikaları	CE[RETURN]CSA[RETURN]UL
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...55 °C
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Titreşim direnci	7 gn, genlik = +/- 1,5 mm[Alan](f =[Alan]10...55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı	30 gn (süre = 11 ms) 'e uygunIEC 60068-2-27
IP koruma derecesi	IP67 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529 IP65 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,2 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	110,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,72 kg


Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet

Sözleşme garantisi


Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions




Wiring Schemes

PNP Outputs



BN : Brown
BU : Blue
BK : Black

Detection Curves



(Y) Ø of beam
With reflector XUZY50