



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Termék vagy alkatrész típusa	Biztonsági végállskapcsoló
Készülék rövid neve	XUSLB
Kimeneti típus	2 biztonsági kimenetek OSSD félvezető PNP (automatikus túlfeszültségvédelem)
Termék specifikus alkalmazás	Kézvédelemhez
[R] Resolution	40 mm
[Sn] névleges érzékelési távolság	0...12 M csatornánként 0...4 m csatornánként
[Hp] Height protected	1810 mm
Fénysugarak száma	61
Space between beams	40 mm
Type of start / restart	Kézikönyv Automatikus
External Device Monitoring (EDM)	Választókapcsoló

Kiegészítő jellemzők

Detektálási rendszer	Adó-vevő rendszer
Válaszidő	17.5 ms
Készlet összeállítás	Állítható szerelő tartó 1 receiver 1 adó 1 felhasználói útmutató és megfelelőségi nyilatkozat (CD-ROM)
[EAA] effektív nyílásszög	2,5 ° 40 V-on
Kibocsátás	IR LED 950 nm
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V DC elkülönítetlen +/- 20 %
Tápellátás	Tápegység PoE megfelel IEC 61496-1-2 Tápegység PoE megfelel IEC 60204-2
[Ie] névleges üzemi áram	2 A
Áramfelvétel	35 mA terheletlen adó helye 85 mA terheletlen fogadó helye 900 mA legnagyobb terheléssel fogadó helye
Kimeneti áram korlátok	0,4 A esetén kimeneti védőáramkör
Kimeneti feszültség	24 V
Kimeneti áramkör típusa	DC
Feszültségledobás	<0,5 V
Helyi jelzés	1 többszínű LED adó helye 10 zöld LED 105% Ir fogadó helye
Villamos csatlakozás	1 csatlakozódugó M12 5-lábú adó helye 2 csatlakozóhüvely M12 5-lábú adó helye 1 csatlakozódugó M12 12-lábú fogadó helye 3 csatlakozóhüvely M12 5-lábú fogadó helye
A funkció elérhető	Teszt Némítás külső modulval lehetséges XPSLCM1150 Üzemmodok és hibák LED-es kijelzője
Anyag	Alumínium: tokozat Polikarbonát + 20% FG: homloklap Poliuretán: zárósapka
Ház színe	Piros RAL 3000

Rögzítési mód	Rögzítő elemmel
Nettó súly	8,9 kg
Ajánlat típusa	Szabványos távolság

Környezet

Irányelvek	89/655/EEK - munkaeszközök 98/37/EEK - gépek 89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás
Terméktanúsítványok	TÜV-NURTL[RETURN]CE[RETURN]cULus 508
Safety level (correctly wired)	Type 4 megfelel IEC 61496-1-2 SIL 3 megfelel IEC 61508-1 SILCL 3 megfelel IEC 62080 4-es kategória megfelel EN/ISO 13849-2 PL = e megfelel EN/ISO 13849-2
Optical characteristic	Fényszennyezéssel szembeni ellenállás megfelel EN/IEC 61508
Biztonsági megbízhatósági adatok	PFHd = 2.30E-8 1/h megfelel IEC 61508-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-30...55 °C -30...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-30...70 °C -30...70 °C
Relatív páratartalom	0...95 % kontaktuspaszta nélkül
IP védettségi fok	IP65 IP671
Ütésállóság	10 gn esetén 16 ms megfelel IEC 61496-1-2
Rezgési ellenállás	0,35 mm (f= 10...55 Hz) megfelel IEC 61496-1-2

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14 cm
1. csomag szélessége	19,5 cm
1. csomag hossza	198 cm
1. csomag súlya	12 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions

mm
in.

