

XUX1ARCNT16

Telemecanique Sensors fotoelektrik sensör
- XUX - reflex - Sn 14m - 24..240VAC/DC -
terminaller



Ana

Ürün serisi	Telemecanique Fotoelektrik sensörler XU
Seri adı	Genel amaç tek mod
Elektronik sensör tipi	Fotoelektrik sensör
Sensör adı	XUX
Sensör tasarımı	Kompakt 92 x 71
Algılama sistemi	Reflex
Malzeme	Plastik
Çıkış sinyalinin tipi	Gizli
Besleme devresi tipi	AC/DC
Kablolama tekniği	5 telli
Dijital çıkış fonksiyonu	1 K/A
Elektrikli bağlantı	Vida kelepçesi terminaleri, adaptörlü 1 x 1,5 mm ² veya 1 x 0,75 mm ²
Ürüne özel uygulama	-
Emisyon	Kızılötesi reflex
[Sn] nominal algılama mesafesi	14 m reflex reflektör XUZC50 gerekir

Tamamlayıcı

Muhafaza malzemesi	PBT
Lens malzemesi	PMMA
Maksimum algılama mesafesi	20 m reflex
Çıkış tipi	Röle
Kablo girişi	M16 x 1,5 kablo rakoru için 1 giriş, kablo dis çapı: 7...10 mm
Durum LED'i	1 LED (sarı) için çıkış durumu 1 LED (yeşil) için besleme
[Us] nominal besleme gerilimi	24...240 V AC/DC
Besleme gerilimi limitleri	20...264 V AC
MA cinsinden anahtarlama kapasitesi	3 A (250 V'de 1 çalışma döngüsünde 0,5 milyon döngü için cos φ = 1)
Anahtarlama frekansı	<= 20 Hz
Maksimum gerilim düşüşü	<1,5 V (kapalı durum)
Akım tüketimi	<= 35 mA yüksüz
W cinsinden güç tüketimi	2 W AC/DC
Maksimum gecikme ilk yukarı	60 ms
Maksimum gecikme yanıtı	25 ms
Maksimum gecikme kurtarma	25 ms
Ayarlama	Hassasiyet ayarı olmadan
Elektrik dayanıklılığı	500000 Cycles 1, çalışma hızı <60 cyc/mn -de 250 V 500000 cycles 0,4, çalışma hızı <60 cyc/mn -de 250 V
Derinlik	77 mm
Yükseklik	92 mm
Genişlik	31 mm
Ürün ağırlığı	0,2 kg

Bu belgede verilen bilgiler, ürünler ile ilgili genel açıklamalar ve/veya burada bahsedilen ürünlerin performans ile ilgili teknik özellikleri içermektedir. Bu belgeler, bu ürünlerin belirli kullanımları için uygunluğunu ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılmamalı ve bunların yerine geçmez. İlgili özel uygulamaya veya kullanıma dair uygun ve eksiksiz risk analizinin gerçekleştirilmesi, değerlendirme yapılması ve ürünlerin test edilmesi, kullanıcının veya entegratörün sorumluluğundadır. Schneider Electric Industries SAS ve yan kuruluşları veya bağlı şirketleri, burada bulunan bilgilerin kötüye kullanımından sorumlu veya yükümlü değildir.

Ortam

Ürün sertifikaları	CSA[RETURN]CE[RETURN]UL
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...55 °C
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Titreşim direnci	7 gn, genlik = +/- 1,5 mm[Alan](f =[Alan]10...55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı	30 gn (süre = 11 ms) 'e uygunIEC 60068-2-27
IP koruma derecesi	IP67 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529 IP65 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,100 cm
Package 1 Width	9,600 cm
Package 1 Length	13,100 cm
Package 1 Weight	199,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,850 kg


Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions




- (1) Elongated hole Ø 5.5 x 7
- (2) Elongated hole Ø 5.5 x 9
- (3) Ø 5.5 hole

Wiring Schemes

Relay Output AC/DC

Terminals		
1	⊘	AC/DC
2	⊘	AC/DC
3	⊘	NO
4	⊘	Relay common
5	⊘	NC

Detection Curves



With reflector XUZY50