



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Érzékelő neve	XUY
Érzékelő kivitel	Üvegszál kialakítás
Tokozás típusa	Magas hőmérséklet
Névleges érzékelési távolság	200 mm XUYAFV
Végillesztés típus	Egyenes mellett nikkellel bevont réz, M4 x 0,7

Kiegészítő jellemzők

Elektromos érzékelő típusa	Fotoelektronikus érzékelő
Optikai szál anyaga	50 µ üveg
Hüvely anyaga	Hajlékony rozsdamentes acél
Detektálási rendszer	Átmenő sugárnyaláb
Optikai szál hossza	1 m
Minimális hajlítási sugár	30 mm
Fej szerelése	M4 x 0,7

Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...200 °C
---	--------------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	17,0 cm
1. csomag szélessége	1,5 cm
1. csomag hossza	17,0 cm
1. csomag súlya	90,0 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------