

XS9C2A1PCM12

Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS9 40x40x70, PBT, Sn20 mm, 12...24 VDC, M12



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série	Aplicação, alto desempenho
Tipo do sensor	Sensor de proximidade indutivo
Aplicação do aparelho	Máquina de soldar Fator 1 (Fe/Nfe)
Nome do sensor	XS9
Design do sensor	Forma de 40 x 40 x 70
Tamanho	70 mm
Tipo de corpo	Fixo
Aceitação de montagem encastrada do detector	Possibilidade de montagem encastrada
Material	Plástico
Material do quadro	PBT
Tipo de sinal de saída	Discreto
Técnica de ligação	3 fios
[Sn] distância de detecção nominal	20 mm
Função de saída discreta	1 NA + 1 NF
Tipo de circuito de saída	CC
Tipo de saída discreta	PNP
Ligação elétrica	Conector macho M12, 4 pinos
[Us] tensão de alimentação nominal	12...24 V CC com proteção da polaridade inversa
Capacidade de comutação em mA	<= 200 mA com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Grau de protecção IP	IP67 conforming to IEC 60529 IP65 conforming to IEC 60529 IP69Kem conformidade com DIN 40050

Complementar

Face de detecção	Cabeça de torre de 5 posições
Material frontal	PBT
Zona de serviço	0...16 mm
Curso do diferencial	3...15% of Sr
Precisão de repetição	<= 3% of Sr
Compatibilidade electromagnética	Imunidade a campos magnéticos - test level: 250 mT
LED de estado	Alimentação ligada 1 LED verde) Estado de saída 1 LED amarelo)
Limites de tensão da alimentação	10...36 V CC
Frequência de comutação	<= 250 Hz
Maximum voltage drop	<2 V fechado)
Consumo de corrente	0...30 mA sem carga
Maximum delay first up	15 ms
Maximum delay response	2,5 ms
Maximum delay recovery	2,5 ms
Marcação	CE

Altura	40 mm
Comprimento	40 mm
Largura	70 mm
Peso líquido	0,149 kg

Ambiente

Certificações de produtos	CSA[RETURN]UL
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Resistência à vibração	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	50 gn para 11 msem conformidade com EN 60068-2-27

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	4,1 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	166,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,178 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	672
Package 3 Height	70,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	111,552 kg


Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	 Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual


Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões




Montagem

Posições do cabeçote



Instalação

Fator de correção da distância de detecção



SS: Aço inoxidável


Fe: Aço

Al: Alumínio

Cu: Cobre

Instalação

Distância de operação (de acordo com o nível do sensor da montagem nivelada)



(y) Distância de detecção (Sr) mm

(x) Distância da face/estrutura de detecção (d) mm

(1) Montagem nivelada em alumínio

(2) Montagem nivelada em Fe360

Esquemas de fiação

CC de 4 fios

