



Principal

Gama de produtos	Harmony XVR
Tipo de produto ou componente	Espelho de baliza pré programada
Sinalização sonora	Sem
Nome abreviado do equipamento	XVR
Diâmetro de montagem	84 mm
Grau de protecção IP	IP65em conformidade com IEC 60529 com acessório) IP23em conformidade com IEC 60529
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V CA / CC
Fonte de luz	Alta luminosidade LED, vermelho

Complementar

Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): peça do corpo PC: globo
Largura total CAD	84 mm
Profundidade total CAD	84 mm
Peso líquido	0,3 kg
Marcação	CE
Montagem do produto	3 Parafusos M4
Limites de tensão da alimentação	19...30 V CC 21,6...26,4 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	0,8 kV
Consumo de corrente	125 mA
Frequência da intermitência	2,3 Hz
Capacidade de ligação de aperto	0.83 mm ²
Calibre AWG	AWG 18
Comprimento do cabo	500 mm

Ambiente

Normas	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Certificações de produtos	UL
Tratamento de Protecção	TC
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-35...70 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-10...50 °C
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe IIem conformidade com IEC 61140

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,5 cm
Package 1 Width	9,8 cm
Package 1 Length	9,8 cm
Package 1 Weight	395,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,25 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil



Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sinalizador rotativo com espelho

Dimensões

mm
in.



Sinalizador rotativo com espelho

Corte do painel

