



Principal

Gama de produtos	Harmony XVR
Tipo de produto ou componente	Espelho de baliza pré programada
Sinalização sonora	Sem
Nome abreviado do equipamento	XVR
Diâmetro de montagem	130 mm
Grau de protecção IP	IP66em conformidade com IEC 60529 IP67em conformidade com IEC 60529
[Us] tensão de alimentação nominal	230 V CA
Fonte de luz	Alta luminosidade LED, laranja

Complementar

Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): peça do corpo PC: globo
Largura total CAD	130 mm
Profundidade total CAD	130 mm
Peso líquido	0,99 kg
Marcação	CE
Montagem do produto	3 Parafusos M6
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
Consumo de corrente	22 mA
Frequência da intermitência	2,7 Hz
Capacidade de ligação de aperto	1.25 mm ²
Calibre AWG	AWG 18
Comprimento do cabo	400 mm

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Tratamento de Protecção	TC
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-35...70 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-30...50 °C
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe IIem conformidade com IEC 61140

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,500 cm
Package 1 Width	19,500 cm
Package 1 Length	26,500 cm
Package 1 Weight	1,340 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm

Package 2 Weight	9,102 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	45,668 kg

Sustentabilidade da oferta


Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sinalizador rotativo com espelho

Dimensões



Sinalizador rotativo com espelho

Corte do painel

