



Principal

Gama de produtos	Harmony XVS
Tipo de produto ou componente	Alarme
Nome abreviado do equipamento	XVS
Cor	Branco
Tipo de sinalização	Alarme de 2 tons
[Us] tensão de alimentação nominal	120 V CA
Nível de ruído	106 dB tonalidade contínua ou intermitente) a 1 m

Complementar

Material	PC: corpo
Peso líquido	1 kg
Marcação	CE
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
Consumo de corrente	80 mA a 120 V
Capacidade de ligação de aperto	$\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$
Ligação elétrica	Cabo 6,5...8,5 mm
Largura	114 mm
Altura	114 mm
Profundidade	153,2 mm

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Tratamento de Proteção	TC
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-35...70 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-30...50 °C
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe II em conformidade com EN/IEC 61140
Grau de protecção IP	IP53

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,0 cm
Package 1 Width	14,0 cm
Package 1 Length	20,0 cm
Package 1 Weight	1,226 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	11,24 kg
Unit Type of Package 3	P06

Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	64,232 kg

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Campainha

Dimensões

