

XY2CE1D296

Latching emergency stop rope pull switch,
Telemecanique Emergency stop rope pull
switches XY2C, simple reset by flush push
button



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Interruptores de paragem de emergência por corda XY2C
Tipo de produto ou componente	Trava de parada de emergência interruptor de puxar corda
Nome abreviado do equipamento	XY2CE
Cor do invólucro do produto	Vermelho RAL 3000
Categoria de sobretenção	Classe Iem conformidade com EN/IEC 61140 Classe Iem conformidade com NF C 20-030

Complementar

Sinalização local	Sem luz piloto
Número de cabos	1
Comprimento máximo do cabo accionador	70 m
Material do corpo	Zamak
Material da cobertura	Aço inoxidável
Reposição	Por botão de pressão com libertação por chave
Ponto de fixação do cabo accionador	Lado MD
Ligações - terminais	Terminais com parafusos, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm ²
Binário de aperto	0,8...1,2 N.m
Número de entrada de cabo	3
Nível de segurança	Pode atingir PL = e com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/ISO 13849-1 Pode atingir a categoria 4 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/ISO 13849-1 Pode atingir SIL 3 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/IEC 61508
Dados de fiabilidade de segurança	B10d = 300000 valor dado para um tempo de vida de 20 anos limitado por desgaste mec. ou cont.em conformidade com IEC 60947-5-5
Marcação	CE
Durabilidade mecânica	60000 ciclos
Distância entre suportes para cabo	5 m
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	3 A a 240 V, AC-15, A300em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A 0,27 A a 250 V, DC-13, Q300em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
[Ith] corrente térmica convencional em isolamento	10 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V (graus de poluição 3)em conformidade com EN/IEC 60947-1 300 Vem conformidade com UL 508 300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kVem conformidade com EN/IEC 60947-1
Abertura positiva	Comem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Maximum resistance across terminals	25 MOhm conformidade com EN / IEC 60255-7 categoria 3 25 MOhm conformidade com NF C 93-050 método A
Proteção contra curto-circuitos	10 A fusível do cartucho tipo gGem conformidade com EN/IEC 60269

Descrição de terminais ISO nº 1	(11-22)NC (21-22)NC
Peso líquido	1,47 kg
Código de compatibilidade	XY2CE

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-5-1 EN/ISO 13850 Máquinas directiva 2006/42/CE CSA C22.2 No 14 UL 508 Equipamentos de trabalho Directiva 2009/104/CE EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60204-1
Certificações de produtos	UL dispositivos de paragem de emergência categoria NISD CSA CCC
Tratamento de Proteção	TC
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Resistência a vibrações	10 gn (f= 10...300 Hz)em conformidade com EN/IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	50 gn 11 msem conformidade com EN/IEC 60068-2-27
Grau de protecção IP	IP65em conformidade com IEC 60529

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,2 cm
Package 1 Width	19,6 cm
Package 1 Length	14,8 cm
Package 1 Weight	1,5 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------