



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Interruptores de paragem de emergência por corda XY2C
Tipo de produto ou componente	Trava de parada de emergência interruptor de puxar corda
Nome abreviado do equipamento	XY2CE
Cor do invólucro do produto	Vermelho RAL 3000
Categoria de sobretensão	Classe Iem conformidade com EN/IEC 61140 Classe Iem conformidade com NF C 20-030

Complementar

Sinalização local	Sem luz piloto
Número de cabos	1
Comprimento máximo do cabo accionador	70 m
Material do fole	Nitril
Material do corpo	Zamak
Material da cobertura	Aço inoxidável
Reposição	Por botão de pressão com libertação por chave
Número de chave	421
Tipo e composição dos contactos	2 NF
Operação dos contactos	Abertura lenta
Ponto de fixação do cabo accionador	Lado LH
Ligações - terminais	Terminais com parafusos, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm ²
Binário de aperto	0,8...1,2 N.m
Número de entrada de cabo	3 furo simples para Pg 13.5 ou ISO M20 bucim
Nível de segurança	Pode atingir PL = e com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/ISO 13849-1 Pode atingir a categoria 4 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/ISO 13849-1 Pode atingir SIL 3 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/IEC 61508
Dados de fiabilidade de segurança	B10d = 300000 valor dado para um tempo de vida de 20 anos limitado por desgaste mec. ou cont.em conformidade com IEC 60947-5-5
Marcação	CE
Durabilidade mecânica	60000 ciclos
Distância entre suportes para cabo	5 m
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	3 A a 240 V, AC-15, A300em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A 0,27 A a 250 V, DC-13, Q300em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	10 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V (graus de poluição 3)em conformidade com EN/IEC 60947-1 300 Vem conformidade com UL 508 300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kVem conformidade com EN/IEC 60947-1
Abertura positiva	Comem conformidade com EN/IEC 60947-5-1

Maximum resistance across terminals	25 MOhm em conformidade com EN / IEC 60255-7 categoria 3 25 mOhm em conformidade com NF C 93-050 método A
Proteção contra curto-circuitos	10 A fusível do cartucho tipo gGem em conformidade com EN/IEC 60269
Descrição de terminais ISO nº 1	(11-22)NC (21-22)NC
Peso líquido	1,47 kg
Código de compatibilidade	XY2CE

Ambiente

Normas	EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 Equipamentos de trabalho Directiva 2009/104/CE EN/IEC 60947-5-5 EN/ISO 13850 Máquinas directiva 2006/42/CE UL 508
Certificações de produtos	UL dispositivos de paragem de emergência categoria NISD CSA CCC
Tratamento de Proteção	TC
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Resistência a vibrações	10 gn (f= 10...300 Hz) em conformidade com EN/IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	50 gn 11 ms em conformidade com EN/IEC 60068-2-27
Grau de protecção IP	IP65 em conformidade com IEC 60529

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,800 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	1,585 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	19,440 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	163,520 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------