



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Sensores fotoelétricos XU
Nome da série	De propósito geral multimodo
Tipo de sensor electrónico	Sensor fotoelétrico
Nome do sensor	XUK
Design do sensor	Compacto 50 x 50
Sistema de detecção	Multimodo
Material	Plástico
Tipo de sinal de saída	Discreto
Tipo do circuito de alimentação	CC
Técnica de ligação	3 fios
Tipo de saída discreta	PNP ou NPN
Função de saída discreta	1 NA ou 1 NF programável
Ligação elétrica	Cabo
Comprimento do cabo	2 m
Aplicação específica do produto	-
Emissão	Infravermelhos difuso Infravermelhos difusa com supressão de fundo Infravermelhos feixe fotoelétrico Vermelho reflexo polarizado
[Sn] distância de detecção nominal	4 M reflexo polarizado é necessário reflector XUZC50 30 M feixe fotoelétrico precisa de um transmissor XUK0AKSAL2T 0,28 M difusa com supressão de fundo 0,8 m difuso

Complementar

Material do quadro	PBT
Material da lente	PMMA
Distância de detecção máxima	35 M feixe fotoelétrico 0,28 M difusa com supressão de fundo 1,2 M difuso 5,7 m reflexo polarizado
Tipo de saída	Estado sólido
Adicionar na saída	Com saída de alarme, <= 50 mA com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Material de isolamento de fios	PvR
LED de estado	1 LED verde) para alimentação 1 LED vermelho) para instabilidade 1 LED amarelo) para estado de saída
[Us] tensão de alimentação nominal	12...24 V CC com protecção da polaridade inversa
Limites de tensão da alimentação	10...36 V CC
Capacidade de comutação em mA	<= 100 mA protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
Frequência de comutação	<= 250 Hz
Maximum voltage drop	<1,5 V estado fechado)
Consumo de corrente	<= 35 mA sem carga
Maximum delay first up	200 ms

Maximum delay response	2 ms
Maximum delay recovery	2 ms
Configuração	Auto-didacta
Profundidade	50 mm
Altura	50 mm
Largura	18 mm
Peso líquido	0,175 kg

Ambiente

Certificações de produtos	CSA[RETURN]UL[RETURN]CE
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...55 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Resistência à vibração	7 gn, amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10...55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	30 gn (duração = 11 ms) em conformidade com IEC 60068-2-27
Grau de proteção IP	Isolamento duplo IP65em conformidade com IEC 60529

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,2 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	4,2 cm
Package 1 Weight	166,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,018 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	352
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	71 kg


Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual


Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões



Esquemas de fiação

Saída PNP



(+) Marrom

BN:

(-) Azul

BU:

(OUT/Preto


Saída)

BK:

(Alarm/Branco

WH:

Saída NPN



(+) Marrom

BN:

(-) Azul

BU:

(OUT/Preto

Saída)


BK:

(Alarm/Branco


WH:

Curvas de detecção

Com acessório através do feixe (através do feixe)




Sem acessório (difuso)




1: Branco 90%
2: Cinza 18%
Objeto 10 x 10 cm

Sem acessório (difuso com supressão de plano de fundo)



1: Branco 90%
2: Cinza 18%
Objeto 10 x 10 cm


Com refletor (reflexo polarizado)




Com refletor XUZC50

Variação da distância de detecção utilizável Su (sem acessório, com supressão de plano de fundo ajustável)

Modo de memorização no mínimo



Modo de memorização no máximo



- (1) Preto 6%
- (2) Cinza 18%
- (3) Branco 90%
- (4) Intervalo de detecção
- (5) Área de não detecção (superfície mate)

A-B: Coeficiente de reflexão do objeto

- (1) Preto 6%
- (2) Cinza 18%
- (3) Branco 90%
- (4) Intervalo de detecção
- (5) Área de não detecção (superfície mate)