



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
Nome da série	De propósito geral multimodo
Tipo de sensor electrónico	Sensor fotoeléctrico
Nome do sensor	XUK
Design do sensor	Compacto 50 x 50
Sistema de detecção	Multimodo
Material	Plástico
Tipo de sinal de saída	Discreto
Tipo do circuito de alimentação	CA / CC
Técnica de ligação	5 fios
Função de saída discreta	1 NA ou 1 NF programável
Ligação eléctrica	Cabo
Comprimento do cabo	10 m
Aplicação específica do produto	-
Emissão	Infravermelhos difuso Infravermelhos difusa com supressão de fundo Infravermelhos feixe fotoeléctrico Vermelho reflexo polarizado
[Sn] distância de detecção nominal	4 M reflexo polarizado é necessário reflector XUZC50 30 M feixe fotoeléctrico precisa de um transmissor XUK0ARCTL10T 0,28 M difusa com supressão de fundo 0,8 m difuso

Complementar

Material do quadro	PBT
Material da lente	PMMA
Distância de detecção máxima	35 M feixe fotoeléctrico 0,28 M difusa com supressão de fundo 1,2 M difuso 5,7 m reflexo polarizado
Tipo de saída	Relé
Adicionar na saída	Sem, <= 50 mA com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Material de isolamento de fios	PvR
LED de estado	1 LED verde) para alimentação 1 LED vermelho) para instabilidade 1 LED amarelo) para estado de saída
[Us] tensão de alimentação nominal	24...240 V CA 24...240 V CC
Limites de tensão da alimentação	20...264 V CA 20...264 V CC
Capacidade de comutação em mA	3 A cos φ =1 durante 0,5 milhões de ciclos a 1 ciclo de funcionamento/segundo, 250 V)
Frequência de comutação	<= 20 Hz
Maximum voltage drop	<1,5 V estado fechado)
Consumo de potência em W	3 W CA / CC
Time delay range	0...10 s monoestável, com atraso Ligado UO Desligado (programável) atraso

Maximum delay first up	300 ms
Maximum delay response	25 ms
Maximum delay recovery	25 ms
Configuração	Auto-didacta
Durabilidade elétrica	500000 ciclos, cos f = 1, taxa de produção <60 cyc/mn a 250 V
Profundidade	50 mm
Altura	50 mm
Largura	18 mm

Ambiente

Certificações de produtos	CE[RETURN]CSA[RETURN]UL
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...55 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Resistência à vibração	7 gn, amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10...55 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	30 gn (duração = 11 ms) em conformidade com IEC 60068-2-27
Grau de proteção IP	Isolamento duplo IP65 em conformidade com IEC 60529

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	13,5 cm
Package 1 Weight	550,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,074 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	130,6 kg


Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual


Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões



Esquemas de fiação


Saída do relé




BN: Marrom
BU: Azul
BK: Preto (NO)
GY: Cinza (relé comum)
WH: Branco (NC)

Curvas de detecção

Com acessório através do feixe (através do feixe)




Sem acessório (difuso)




- 1: Branco 90%
 - 2: Cinza 18%
- Objeto 10 x 10 cm

Sem acessório (difuso com supressão de plano de fundo)



- 1: Branco 90%
 - 2: Cinza 18%
- Objeto 10 x 10 cm


Com refletor (reflexo polarizado)




Com refletor XUZC50

Varição da distância de detecção utilizável Su (sem acessório, com supressão de plano de fundo ajustável)

Modo de memorização no mínimo



Modo de memorização no máximo



- (1) Preto
- (2) Cinza
- (3) Branco
- (4) Intervalo de detecção
- (5) Área de não detecção (superfície mate)

A-B: Coeficiente de reflexão do objeto

- (1) Preto 6%
- (2) Cinza 18%
- (3) Branco 90%
- (4) Intervalo de detecção
- (5) Área de não detecção (superfície mate)