



Kiegészítő jellemzők

2024.05.19.

Környezet

Terméktanúsítványok	Eco-Design[RETURN]CE[RETURN]cULus 508
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...60 °C -20...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...80 °C
Rezgési ellenállás	7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10...55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettség szint	IP671 megfelel MSZ EN 60529 IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,8 cm
1. csomag szélessége	9,0 cm
1. csomag hossza	6,0 cm
1. csomag súlya	48,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	28
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	15,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	1,729 kg



Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------


Wiring Schemes Using M12 Connector



- 1 : (+)
 2 : ET/Lock (1)
 3 : (-)
 4 : Output
 BN : Brown
 WH : White
 BU : Blue
 BK : Black
 +UB : External teach
 -UB : Pushbutton locking
 (1) ET/Lock. ET: External Teach, Lock: Pushbutton locking

Curves


Excess Gain Curve



(X) Distance (m)

(Y) Gain

Size of Luminous Point



(X) Distance (m)

(Y) Size (mm)

(1) Vertical (Y)

(2) Horizontal (X)