



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Componentes de cablagem
Acessório / categoria de peça separada	Acessórios de cablagem
Acessório / tipo de peça separada	Ligador
Ligação elétrica	Conector fêmea recto M12, 5 pinos
Material de fazer colar	Metal
LED de estado	Sem
Ligação de cabo	Terminal de parafuso / tamanho do fio <0,75 mm² / capacidade de aperto 3...6 mm

Complementar

Tipo de bucim	Pg 7
Fixação de conector de cabo	De aparafusar
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	30 V CA 36 V CC
[In] corrente nominal	3 A
Material do quadro	Plástico
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Resistência de contacto	8000 μOhm
Peso líquido	0,02 kg

Ambiente

Índice de protecção IP	IP67
Temperatura do ar ambiente para operação	-40...85 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	5,500 cm
Package 1 Length	11,500 cm
Package 1 Weight	27,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,710 kg


Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões



(1) Prensa-cabo: no. 7 plástico (Pg 7)

Conexões e esquemas

