

Planilha de Produto

Características

XZCE03M125M

Adaptor, metal, tapped hole M20, for male connector, M12, 5 wire



Principal

Designação de acessórios/peças separadas	Adaptador de conector de 5 fios
Acessório / categoria de peça separada	Acessórios de cablagem
Acessório / tipo de peça separada	Adaptador de conector
Composição de cabos	4 x 0,34 mm ² + 1 x 0,5 mm ²
Tipo de fio	M20 x 1.5
[In] corrente nominal	4 A

Complementar

Comprimento do cabo	100 mm
Número total de fios	5
Ligação elétrica	1 ligador macho M12 5 reto
Fixação de conector de cabo	De aparafusar
Material do corpo	Metal
Resistência de isolamento	> 1000000000 Ohm
Maximum resistance across terminals	5000 mOhm
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	30 V CA 36 V CC
Peso líquido	0,025 kg

Ambiente

Índice de protecção IP	IP67
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...80 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	12,000 cm
Package 1 Weight	26,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,634 kg

Sustentabilidade da oferta


Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia


18 months

Dimensões



(1) Tamanho da rosca M20 x 1,5

Conexões e esquemas



BN: Marrom

BK: Preto

BU: Azul

Y/G: Amarelo/Verde

WH: Branco