



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév	Application anyagkezelés ???
Elektromos érzékelő típusa	Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve	XUV
Érzékelő kivitel	Elágazás
Detektálási rendszer	Átmenő sugárnyaláb
Kibocsátás	Infravörös
Átvezetés szélessége	30 mm
Átvezetés mélysége	40 mm
Anyag	Műanyag
Tápfeszültség típusa	DC elkülönítetlen
Kábelezési technika	3-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa	PNP
Diszkrét kimeneti funkció	1 NO
Villamos csatlakozás	Kábel
Kábelhossz	2 m
Termék specifikus alkalmazás	Zászlók felismerése a felvonókban/ tárolószekrényekben
Névleges érzékelési távolság	30 mm

Kiegészítő jellemzők

Szekrény anyaga	ABS/PC
Lencse anyaga	PMMA
Kimeneti jel típusa	Diszkrét
Kimenet típusa	Félvezető
Kimeneti funkció szabályozás	Sötét
Kábelösszetétel	3 x 0,34 mm ²
Drótszigetelési anyag	PvR
Kábel külső átmérője	5 mm
LED állapota	Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (vörös)
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Betáplálási feszültség korlátok	19...38 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban	<= 150 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia	<= 1 kHz
Feszültségledobás	<1,5 V (zárt állapot)
Áramfelvétel	<= 20 mA névleges
Maximum delay first up	30 ms
Maximum delay response	0,5 ms
Maximum delay recovery	0,5 ms
Beszabályozás	Érzékenység állítása nélkül
Mélység	68 mm
Magasság	59 mm
Szélesség	14 mm
Nettó súly	0,13 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	CE
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...70 °C
Rezgési ellenállás	7 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10...42 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettség szint	IP54 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,5 cm
1. csomag szélessége	16,5 cm
1. csomag hossza	19,0 cm
1. csomag súlya	254,0 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	25
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	6,805 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen