



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Érzékelő neve	XUY
Érzékelő kivitel	Üvegszál kialakítás
Tokozás típusa	Szabványos
Névleges érzékelési távolság	200 mm XUYAFV
Végillesztés típus	Egyenes mellett nikkellel bevont réz, M4 x 0,7

Kiegészítő jellemzők

Elektromos érzékelő típusa	Fotoelektronikus érzékelő
Optikai szál anyaga	50 µ üveg
Hüvely anyaga	PVC + termo poliolefin
Detektálási rendszer	Átmenő sugárnyaláb
Optikai szál hossza	1 m
Minimális hajlítási sugár	10 mm
Fej szerelése	M4 x 0,7
Nettó súly	0,042 kg

Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
---	-------------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,5 cm
1. csomag szélessége	13,0 cm
1. csomag hossza	13,6 cm
1. csomag súlya	52,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	25
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	15,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	1,443 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------