



### Principal

|                                                               |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de produtos                                              | Harmony XVB Universal                                                           |
| Tipo de produto ou componente                                 | Indicador luminoso completo                                                     |
| Tipo de unid. da bateria de indicadores luminosos/indicadores | Unidade base fixação directa ou por tubos<br>Unidade iluminada                  |
| Tipo de sinalização                                           | Estável                                                                         |
| Diâmetro de montagem                                          | 70 mm                                                                           |
| Nome do componente                                            | XVBL                                                                            |
| Material                                                      | Poliamida reforçada com vidro: unidade base<br>Policarbonato: unidade iluminada |
| Fonte de luz                                                  | LED integral, laranja                                                           |
| Tipo de lâmpada                                               | LED protegido                                                                   |
| [Us] tensão de alimentação nominal                            | 24 V CA / CC                                                                    |

### Complementar

|                                          |                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligações - terminais                     | Terminais de abraçadeiras roscadas, $\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$ com extremidade do cabo |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento     | 250 Vem conformidade com IEC 60947-1                                                         |
| Limite de tensão nominal                 | 0,85 ... 1,1 Unem conformidade com IEC 60947-5-1                                             |
| Consumo de corrente                      | $< 47 \text{ mA CA / CC}$                                                                    |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques | 4 kVem conformidade com IEC 60947-1                                                          |
| Largura total CAD                        | 70 mm                                                                                        |
| Altura total CAD                         | 139 mm                                                                                       |
| Profundidade total CAD                   | 70 mm                                                                                        |
| Descrição de terminais ISO nº 1          | (COM-1)PW<br>(GND)GROUND                                                                     |
| Peso líquido                             | 0,27 kg                                                                                      |

### Ambiente

|                                               |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grau de poluição                              | 2                                                                                                                  |
| Certificações de produtos                     | CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2, N.º 14[RETURN]UL 508                                                              |
| Normas                                        | EN/IEC 60947-5-1                                                                                                   |
| Tratamento de Proteção                        | TC                                                                                                                 |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | $-40 \dots 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$                                                                            |
| Classe de protecção contra choques eléctricos | Classe I em tubo de suporteem conformidade com IEC 61140<br>Classe II na unidade baseem conformidade com IEC 61140 |
| Grau de proteção IP                           | IP65 na base de fixação XVBZ0,em conformidade com IEC 60529<br>IP66 na unidade baseem conformidade com IEC 60529   |
| Grau de proteção NEMA                         | Type 4Xem conformidade com UL interior)                                                                            |

### Unidades de Embalagem

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 14,500 cm |
| Package 1 Width              | 8,000 cm  |
| Package 1 Length             | 8,000 cm  |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 1 Weight             | 270,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 12        |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 3,715 kg  |

### Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                                                                |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)                                                                                                       |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                                                                                           |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                                                                                             |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                                                                                     |
| Perfil de Circularidade        | Não são necessárias operações de reciclagem específicas                                                                                                         |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

### Garantia contratual


|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|

---

Sinalizador iluminado para lâmpada BA 15d ou LED

---

Dimensões



---

Sinalizador iluminado

---

Diagrama de fiação

