



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato Padrão
Tipo de produto ou componente	Corpo do disjuntor de segurança
Nome curto do aparelho	ZCKJ
Tipo de corpo	Fixo
Compatibilidade de produtos	XCKJ
Cabeça associada	ZCKE619 ZCKE64 ZCKE629 ZCKE65 ZCKE63 ZCKE67 ZCKE06 ZCKE05 ZCKE21 ZCKE61 ZCKE08 ZCKE23 ZCKE66 ZCKE62
Material do corpo	Metal
Entrada de cabo	1 entrada roscadas para buçim Pg 13,5
Número de pólos	2
Tipo e composição dos contactos	1 NF + 1 NA
Operação dos contactos	Acção encastrável
Número de passos	1 1 posição
Material de contactos	Contactos banhados a prata

Complementar

Ecrã local	Sem
Ligação elétrica	Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm ²
Abertura positiva	Com
Velocidade de actuação mínima	0,01 m/min
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	3 A a 240 V, AC-15, A300em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A 0,27 A a 250 V, DC-13, Q300em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	10 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1 para bloco de contactos 300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14 para bloco de contactos 300 Vem conformidade com UL 508 para bloco de contactos
Maximum resistance across terminals	0,25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 KVem conformidade com IEC 60664 6 kVem conformidade com IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuitos	10 A cartucho fusível, tipo gG
Durabilidade elétrica	5000000 Ciclos, DC-13 120 V, 4 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 Ciclos, DC-13 24 V, 10 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 ciclos, DC-13 48 V, 7 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C

Tipo de circuito eléctrico	Módulo de luz indicadora 2 luzes de néon AC, 110/120 V 95...130 V) vida útil: 20000 h
Largura	40 cm
Altura	81,5 cm
Profundidade	44 cm
Peso líquido	0,34 kg
Descrição de terminais ISO nº 1	(11-12)NC (13-14)NA

Ambiente

Grau de protecção IP	IP66
Grau de protecção IK	IK07
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C para padrão Ambiente
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica ambiental	Padrão Ambiente

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,7 cm
Package 1 Width	4,2 cm
Package 1 Length	4,6 cm
Package 1 Weight	300,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,2 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	384
Package 3 Height	77,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	124,836 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------