



Principal

Gama de produtos	Harmony XVS
Tipo de produto ou componente	Alarme electrónico
Nome abreviado do equipamento	XVS

Complementar

Cor	Branco
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): corpo PC (policarbonato): cobertura de terminal
Marcação	CE
Categoria de sobretensão	Classe II em conformidade com IEC 61140
Suporte de montagem	Calha DIN 72mm
[Us] tensão de alimentação nominal	12...24 V CC
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	0,8 kV
Consumo de corrente	117 mA a 12 V 125 mA a 24 V 158 mA a 12 V 200 mA a 24 V
Capacidade de ligação de aperto	$\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$
Largura	72 mm
Altura	72 mm
Profundidade	69,3 mm
Peso líquido	0,18 kg

Ambiente

Tipo de saída discreta	PNP
Tipo de sinalização	Alarme de 16 tons
Normas	IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-2 UL 464
Certificações de produtos	UR
Tratamento de Proteção	TC
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-35...70 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-10...50 °C
Grau de proteção IP	Montado em painel IP54 em conformidade com IEC 60529
Nível de ruído	0...90 dB tonalidade contínua ou intermitente) a 1 m

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	9,3 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	265 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,164 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	16
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,164 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Alarme eletrônico

Dimensões

