

XVUZ06

Flexible mounting unit for use on horizontal or vertical support for modular tower lights, preto , ø60



Principal

Gama de produtos	Harmony XVU
Tipo de produto ou componente	Luz de torre modular
Acessório / tipo de peça separada	Suporte de montagem giratório
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de montagem e fixação
Nome do componente	XVU
Diâmetro de montagem	60 mm

Complementar

Compatibilidade do produto	Parte superior CA corpo Parte superior CC corpo Fundo placa de montagem
Função disponível	Orientável a -90...90 °
Material	PBT (tereftalato de polibutileno) V-0em conformidade com UL 94 ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) PC (policarbonato)
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V CA / CC 110...240 V CA
Comprimento	146 mm
Peso líquido	0,193 kg

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...50 °C
Grau de proteção IP	IP55
Certificações de produtos	CSA[RETURN]CE[RETURN]UL

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	9,1 cm
Package 1 Length	26,8 cm
Package 1 Weight	380,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	10,44 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	96

Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	40,6 kg

Sustentabilidade da oferta


Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual


Garantia	24 meses
----------	----------

Unidade flexível

Dimensões



Montagem das luzes da torre modular




Desenho	Número da peça	Nome da peça
A1	-	Tampa superior
-	Tampa superior (prata)	
A2	XVUC9S	Unidade da campainha
XVUC9SQ	Unidade da campainha (prata)	
A3	XVUC23	Unidade LED verde
XVUC24	Unidade LED vermelha	
XVUC25	Unidade LED laranja	
XVUC26	Unidade LED azul	
XVUC27	Unidade LED branca	
XVUC28	Unidade LED amarela	
A4	XVUC29	Unidade de vários LEDs
A5	XVUC29P	Unidade de vários LEDs, sinal de impulso
A6	XVUC9V	Unidade de som
A7	XVUC9VP	Unidade de som, sinal de impulso
A8	XVUC020	Prolongador
XVUC020Q	Prolongador (prata)	
A9	XVUC21B	Corpo CC


Desenho	Número da peça	Nome da peça
XVUC21BQ	Corpo CC (prata)	
A10	XVUC21M	Corpo CA NPN
XVUC21MP	Corpo CA PNP	
XVUC21MQP	Corpo CA PNP (prata)	
A11	XVUZ06	Opção flexível
A12	XVUZ01	Unidade de fixação - montagem direta (3 pinos)
XVUZ01Q	Unidade de fixação - montagem direta (prata, 3 pinos)	
XVUZ03	Unidade de fixação - montagem direta (2 pinos)	
XVUZ04	Unidade de fixação - montagem direta (4 pinos)	
A13	XVUZ02	Unidade de fixação - placa com haste (100 mm)
XVUZ02Q	Unidade de fixação - placa com haste (100 mm, prata)	
XVUZ400	Unidade de fixação - placa com haste (400 mm)	
XVUZ800	Unidade de fixação - placa com haste (800 mm)	
A14	XVUZ05	Unidade de fixação - placa com haste de ajuste (100-385 mm)
A15	XVUC43	Unidade LED verde, intermitente
XVUC44	Unidade LED vermelha, intermitente	
XVUC45	Unidade LED laranja, intermitente	
XVUC46	Unidade LED azul, intermitente	
XVUC47	Unidade LED branca, intermitente	
XVUC48	Unidade LED amarela, intermitente	
A16	XVUZ100T	Unidade de fixação - suporte de metal com haste (100 mm)
XVUZ250T	Unidade de fixação - suporte de metal com haste (250 mm)	
XVUZ400T	Unidade de fixação - suporte de metal com haste (400 mm)	
A17	XVUZ12	Placa de fixação para uso em suporte vertical - preto

Montagem de opção flexível


Montagem recomendada



Montagem não recomendada



Unidades iluminadas, fiação de unidades de vários LEDs e audíveis



- (A) Unidade de fixação
(1) Dimensões do tamanho da fiação
(2) Conectores de fio de impulso
(3) Fusível: 2 A, 250 V
(4) Fusível: 0,5 A, 125 V
(5) Luzes da torre modular 24 V CA/CC
(6) Luzes da torre modular de 100 a 240 V CA
De Unidades LED iluminadas
L1 a
L5: