

Product data sheet

Characteristics

18868

Odklopnik - NG125LMA - 2P - 4 A - karakt. MA



Glavno

Serijska izdelka	NG125
Skupina izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 NG125LMA
Izdelek ali sestavni del	Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave	NG125LMA
Aplikacija naprave	Motor
Opis polov	2P
Število zaščitnih polov	2
[In] Nazivni tok	4 A pri 40 °C
Tip omrežja	AC
Tehnologija zaščitne enote	Magnetno
Koda krivulje	MA
Izklopna zmogljivost	100 KA Icu pri 220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/z EN/IEC 60947-2 40 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/z EN/IEC 60947-2 50 KA Icu pri 380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/z EN/IEC 60947-2 15 KA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/z EN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe	Kategorija A v skladu s/z IEC 60947-2
Primerno za izolativnost	Da v skladu s/z IEC 60947-2

Komplementarno

Omrežna frekvenca	50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	380 do 415 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz 220 do 240 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz
Magnetna meja izklopa	12 x In
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost	75 KA 75 % v skladu s/z EN/IEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz 37,5 KA 75 % v skladu s/z EN/IEC 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz 30 KA 75 % v skladu s/z EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 11,25 KA 75 % v skladu s/z EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V AC 50/60 Hz v skladu s/z EN/IEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV v skladu s/z EN/IEC 60947-2
Indikacija položaja kontakta	Da
Tip krmiljenja	Ročni preizkus proženja Preklop
Lokalno signaliziranje	Indikacija ON/OFF Indikator proženja
Montažni način	Konektor za spenjanje
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka	Da
9 mm rastr	6
Višina	103 Mm
Globina	81 Mm
Širina	54 Mm

Teža izdelka	0,48 Kg
Mehanska vzdržljivost	20000 Ciklov
Električna vzdržljivost	10000 Ciklov
Zagotovitev zaklepanja	Možnost blokade
Locking options description	Vgrajeno zaklepanje s žabico
Priključki - terminali	Tunelski tip terminalov1,5...50 mm² Togo Tunelski tip terminalov1...35 mm² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice	20 Mm
Zatezni moment	3,5 N.M
Zemljistična zaščita	Ločen blok

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-2
IP stopnja zaščite	IP20 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK05 v skladu s/zEN/IEC 62262
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/zIEC 60947-2
Prenapetostna kategorija	IV
Tropikalizacija	2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % pri55 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-30...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,8 Cm
Paket 1 Širina	8,1 Cm
Paket 1 Dolžina	11 Cm
Paket 1 Teža	470 G
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	6
Paket 2 Višina	9,1 Cm
Paket 2 Širina	11,9 Cm
Paket 2 Dolžina	35,8 Cm
Paket 2 Teža	2,905 Kg
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	36
Paket 3 Višina	30 Cm
Paket 3 Širina	30 Cm
Paket 3 Dolžina	40 Cm
Paket 3 Teža	17,917 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka

Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija	
Garancija	18 mesecev