

Product data sheet

Characteristics

ATS48C25Q

Mehki zagon za asinhroni motor - ATS48 - 233
A - 230 do 415 V - 55 do 220 kW



Glavno

Serijska izdelka	Altistart 48
Izdelek ali sestavni del	Mehki zagon
Destinacija izdelka	Asinhroni motorji
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Težka industrija in črpalke
Kratko ime naprave	ATS48
Kategorija uporabe	AC-53A
Ue napajalna napetost	230 do 415 V - 15 do 10 %
Frekvenca napajanja	50 do 60 Hz - 5 do 5 %
Moč motorja kW	55 KW pri230 V Priključitev v napajalni liniji motorja Za težke aplikacije 75 KW pri230 V Priključitev v napajalni liniji motorja Za standardne aplikacije 110 KW pri230 V Priključek na terminale delta motorja Za težke aplikacije 110 KW pri400 V Priključitev v napajalni liniji motorja Za težke aplikacije 132 KW pri230 V Priključek na terminale delta motorja Za standardne aplikacije 132 KW pri400 V Priključitev v napajalni liniji motorja Za standardne aplikacije 160 KW pri400 V Priključek na terminale delta motorja Za težke aplikacije 220 KW pri400 V Priključek na terminale delta motorja Za standardne aplikacije

Komplementarno

Povezava naprave	Na motorne delta terminale V oskrbovalnem vodu motorja
Tip zaščite	Napaka faze: Linija Toplotna zaščita: Motor Toplotna zaščita: Zaganjalnik
Standardi	EN/IEC 60947-4-2
Certifikati izdelkov	C-Tick[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]NOM 117[RETURN]CSA[RETURN]DNV[RETURN]SEPRO[RETURN]GOST[RETURN]TC
Oznaka	CE
Diskretna vhodna številka	5
Diskretni vhod tip	PTC, 750 Ohm pri25 °C (Stop, Run, LI3, LI4) Logika, <= 8 mA 4300 Ohm
Diskretna vhodna logika	Pozitivna logika Stop, Run, LI3, LI4 pri stanju 0< 5 V in<= 2 mA pri stanju 1> 11 V, >= 5 mA
Minimalni preklonni tok	10 MA pri6 V DC zaRelejni izhodi
Diskretna izhodna številka	2
Diskretni izhod tip	(LO1) Logični izhod 0 V Navadno/splošno/skupno konfigurabilen (LO2) Logični izhod 0 V Navadno/splošno/skupno konfigurabilen (R1) Relejni izhodi Napaka na releju NO (R2) Relejni izhodi Zaključek zagonskega releja NO (R3) Relejni izhodi Motorni pogon NO
Tip analognega izhoda	Tokovni izhod AO: 0-20 mA or 4-20 mA, impendanca <500 Ohm
Protokol komunikacijskih vrat	Modbus
Tip konektorja	1 RJ45
Komunikacijska podatkovna povezava	Serijski

Fizični vmesnik	RS485 multidrop
Hitrost prenosa	4800, 9600 or 19200 bps
Funkcija	Zunanji bypass (neobvezno)
Delovni položaj	Vertikalno +/- 10 stopinj
Višina	380 Mm
Širina	320 Mm
Globina	265 Mm
Teža izdelka	18,2 Kg

Okolje

Elektromagnetna kompatibilnost	Prevajani in sevani izpusti Stopnja A v skladu s/zIEC 60947-4-2 Blažilni nihajoči valovi Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-12 Elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2 Odpornost na električne prehode Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4 Odpornost na sevano radio-električno interferenco Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3 Napetostni/Tokovni impulz Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Relativna vlažnost	0...95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode v skladu s/zEN/IEC 60068-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	40...60 °C (S tokovno redukcijo 2% na ° C) -10...40 °C (Brez redukcije)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije > 1000...2000 m S tokovno redukcijo 2,2% na dodatnih 100 m

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	42,000 Cm
Paket 1 Širina	46,000 Cm
Paket 1 Dolžina	51,500 Cm
Paket 1 Teža	21,636 Kg


Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Dimensions



(1) Right View
(2) Front View

Clearance

