

Product data sheet

Characteristics

C6346E630

AD:Zašč. enota NSX630 AC 4P4D 630A 6.3E



Glavno

Skupina izdelkov	ComPacT nova generacija
Serijska številka	ComPacT NSX400...630 nova generacija
Izdelek ali sestavni del	Prožna enota
Ime zaščitne enote	Micrologic 6.3 E
Tehnologija zaščitne enote	Elektronski
Združljivost serije/obsega	ComPacT nova generacija NSX630
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	4P
Opis zaščitnega pola	3d + N/2 4d 3D + OSN 3d
Nevtralni položaj	Levo
Funkcije zaščitne enote	LSIG
Tip zaščite	L : zaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno) S : zaKratkoročna zaščita kratkega stika I : zaHitra kratkostična zaščita G : zaZemljostična zaščita
Trip unit rating	630 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja	AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Pritrjen

Komplementarno

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Nastavljiv
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	250 do 630 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Nastavljiv
[tr] long-time protection delay adjustment range	15...400 S pri1,5 x Ir 0,35...11 S pri7,2 x Ir 0,5...16 S pri6 x Ir
Neutral protection settings	0,5 x Ir (3d + N/2) 1 x Ir (4d) 1,6 x Ir (3D + OSN) Brez zaščite (3d)
Toplotni spomin	20 minut pred in po izklopu
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Nastavljiv
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1,5 do 10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Nastavljiv
[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0...0,4 S I ² t=off 0,1...0,4 S I ² t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Nastavljiv
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	1,5 do 11 x In
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig	Nastavljiv

[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range	0,4 do 1 x In zaIn = 40 A 0,2 do 1 x In zaIn > 40 A Ig omogočeno ON/OFF
Ground-fault protection time delay adjustment type tg	Nastavljiv
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range	0...0,4 S I ² t=off 0,1...0,4 S I ² t=on
Zemljostična zaščita	Brez
Območje selektivne blokade ZSI	Z
Lokalno signaliziranje	ZaPripravljen za obratovanje Utripajoča LED (Zelena) ZaPreobremenitev LED 105 % Ir (Rdeča) ZaPreobremenitev LED 90 % Ir (Oranžna)
Tip zaslona	LCD zaslon
Tip meritev	Merilnik energije
Sporočanje podatkov	Merjenje energije Nastavitve zaščite in alarma Časovno ožigosana zgodovina in tabele dogodkov Trenutne in skupne vrednosti Kazalniki vzdrževanja Poraba moči in toka Kvaliteta energije Maksimetri/Minimetri
Beleženje električnih podatkov	Kazalniki vzdrževanja

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-2
Razred zaščite pred električnim udarom	Razred II
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/IEC 60947-1
IP stopnja zaščite	IP40 v skladu s/IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	13,7 Cm
Paket 1 Širina	17,7 Cm
Paket 1 Dolžina	21,5 Cm
Paket 1 Teža	1,825 Kg
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	4
Paket 2 Višina	30 Cm
Paket 2 Širina	30 Cm
Paket 2 Dolžina	40 Cm
Paket 2 Teža	7,7 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe