

Product data sheet

Characteristics

DF141NV

Tesys loč. za varov. 1P N 50 A - velik. varov.
14 x 51 mm - ind. pregorele var.



Glavno

Skupina izdelkov	TeSys
Ime izdelka	TeSys DF
Izdelek ali sestavni del	Nosilec varovalke
Kratko ime naprave	DF14
Sestava naprave	Tubularna povezava Zaklenjen v Nevtralnem polu
Združljivost izdelkov	DF2EA Modul varovalke DF2EN Modul varovalke
Opis polov	1P + N
Velikost varovalke	14 x 51 mm
Tip varovalke	, gG , aM
Tip krmiljenja	Preklop
Lokalno signaliziranje	Indikacija pregorevanja varovalke
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 690 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	50 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV
[Ipk] Dovoljen konični tok	15 KA S cevnimi povezavami IEC 60269-1
Kratkostična vzdržljivost	120 KA 400 V IEC 60947-3 120 KA 500 V IEC 60947-3 80 KA 690 V IEC 60947-3

Komplementarno

Standardi	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 št. 4248-1
Certifikati izdelkov	IEC[RETURN]UL prepoznana[RETURN]CSA[RETURN]EAC
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
Montažni položaj	Vertikalno +/- 23 °)
Povezave - terminali	Vijačni priključki 1 2,5...25 mm²Togo Vijačni priključki 2 2,5...10 mm²Togo Vijačni priključki 1 2,5...25 mm²Prilagodljiv Z ali brez Vijačni priključki 2 2,5...10 mm²Prilagodljiv Z ali brez
Zatezni moment	3,5 N.M
Višina	110,8 Mm
Širina	52,5 Mm
Globina	76,5 Mm
Teža izdelka	0,293 Kg
Količina na set/komplet	Komplet 3

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the company. It is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...60 °C Z znižanjem nad 20° C
IP stopnja zaščite	IP20 v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava	TH
Požarna odpornost	960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Kompatibilnostna koda	DF14

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	11,100 Cm
Paket 1 Širina	5,300 Cm
Paket 1 Dolžina	7,700 Cm
Paket 1 Teža	248,000 G
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	3
Paket 2 Višina	16,400 Cm
Paket 2 Širina	11,300 Cm
Paket 2 Dolžina	7,900 Cm
Paket 2 Teža	805,000 G
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	6
Paket 3 Višina	30,000 Cm
Paket 3 Širina	30,000 Cm
Paket 3 Dolžina	40,000 Cm
Paket 3 Teža	2,006 Kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------