

### Principal

Designação de acessórios/peças separadas	Adaptador de conector de 5 fios
Acessório / categoria de peça separada	Acessórios de cablagem
Acessório / tipo de peça separada	Adaptador de conector
Composição de cabos	4 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 1 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de fio	Pg 13,5
[In] corrente nominal	4 A

### Complementar

Comprimento do cabo	100 mm
Número total de fios	5
Ligação elétrica	1 ligador macho M12 5 reto
Fixação de conector de cabo	De aparafusar
Material do corpo	Metal
Resistência de isolamento	> 1000000000 Ohm
Maximum resistance across terminals	5000 mOhm
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	30 V CA 36 V CC
Peso líquido	0,025 kg

### Ambiente

Índice de protecção IP	IP67
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...80 °C

### Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	26,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,130 kg

### Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim

## Garantia contratual


---

Garantia

18 months

---

Dimensões




(1) Bucim do cabo Pg 13,5

---

Conexões e esquemas

---



BN: Marrom

BK: Preto

BU: Azul

Y/G: Amarelo/Verde

WH: Branco