

Product data sheet

Characteristics

LAD8N20

TeSys D - pomožni kontaktni blok - 2 NO -
priključki z vijačnimi objemkami



Glavno

Skupina izdelkov	TeSys
Ime izdelka	TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontaktni blok
Združljivost serije/ obsega	TeSys Deca LC1D09...95 AC coil[RETURN]TeSys Deca LC1D40A...80A AC Coil[RETURN]TeSys Deca LC1D115/150[RETURN]TeSys Deca CAD AC coil[RETURN]TeSys F LC1F
Lokacija montaže	Stran
Konfiguracija kontaktov	2 NO
Contacts operation	Trenutne
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 25 do 400 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	6 A pri 120 V AC-15 1,04 A pri 690 V AC-15 0,55 A pri 125 V DC-13 0,1 A pri 600 V DC-13
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V v skladu s/z IEC 60947-5-1 600 V v skladu s/z UL 600 V v skladu s/z CSA
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	10 A (pri <60 °C)
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 št. 60947-5-1 SIST EN 50012
Certifikati izdelkov	CB[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]IRE

Komplementarno

Irms nazivna zmogljivost izdelave	140 A AC v skladu s/z IEC 60947-5-1 250 A DC v skladu s/z IEC 60947-5-1
Dovoljeno kratkoročno ocenjevanje	100 A 1 s 120 A 500 ms 140 A 100 ms
Tip zaščite	GG varovalka 10 A
Mehanska vzdržljivost	30 Mciklov
Minimalni prekopni tok	5 MA
Minimalna prekopna napetost	17 V
Čas brez prekrivanja	1,5 Ms Ob de-energizaciji Brez prekrivanja NC in NO kontaktov 1,5 Ms Ob energizaciji Brez prekrivanja NC in NO kontaktov
Izolacijska upornost	> 10 MOhm
Priključki - terminali	Vijačni priključki 1 kabel/li1...4 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Vijačni priključki 1 kabel/li1...4 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Vijačni priključki 2 kabel/li1...2,5 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Vijačni priključki 2 kabel/li1...4 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Vijačni priključki 1 kabel/li1...4 mm ² Togo Brez konca kabla Vijačni priključki 2 kabel/li1...4 mm ² Togo Brez konca kabla
Zatezni moment	1,7 N.M - z izvijačemPloščat Ø 6 mm 1,7 N.M - z izvijačemPhilips št. 2 1,7 N.M - z izvijačemPozidriv št. 2
Višina	76 Mm

Širina	12,5 Mm
Globina	76 Mm

Okolje

Okoljske značilnosti	Normalno okolje
IP stopnja zaščite	IP20 v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava	TH v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-60...80 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...60 °C
Nadmorska višina delovanja	3000 m

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,802 Cm
Paket 1 Širina	7,313 Cm
Paket 1 Dolžina	7,861 Cm
Paket 1 Teža	61,2 G
Embalažna enota Paketa 2	S02
Število enot v Paketu 2	60
Paket 2 Višina	15,0 Cm
Paket 2 Širina	30,0 Cm
Paket 2 Dolžina	40,0 Cm
Paket 2 Teža	4,5 Kg
Embalažna enota Paketa 3	P06
Število enot v Paketu 3	960
Paket 3 Višina	75 Cm
Paket 3 Širina	60 Cm
Paket 3 Dolžina	80 Cm
Paket 3 Teža	80 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------