

Product data sheet

Characteristics

LUFP9

Komunik. prehod DeviceNet/Modbus - 1 vrsta vijaka za DeviceNet - 1 RJ45 Modbus



Glavno

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	LUF
Izdelek ali sestavni del	Komunikacijski prehod
Združljivost izdelkov	ATS48 ATV31 TeSys U zaganjalnik-krmilniki

Komplementarno

Tip letve	DeviceNet Modbus
Tip konektorja	1 odstranljiv 5-smerni konektor Področno vodilo RJ45 Modbus RJ45 Na osebni računalnik
Maksimalno število povezav	<= 8 Modbus podrejeni
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V DC +/- 10 %
Poraba toka	100 mA Tipičen 280 mA Maksimum
Lokalno signaliziranje	LED Prednja plošča
Storitve	Ukaz DeviceNet 256 konfigurabilnih besed Konfiguracija in prilagoditev Fipio By gateway mini messaging facility Spremljanje DeviceNet 256 konfigurabilnih besed
Teža izdelka	0,245 Kg

Okolje

Elektromagnetna združljivost	Elektromagnetno sevanje v skladu s/zIEC 50081-2 Elektromagnetna odpornost v skladu s/zIEC 61000-6-2
Stopnja onesnaženosti	2 v skladu s/zIEC 60664
Temperatura okoliškega zraka za inštalacijo	5...50 °C
IP stopnja zaščite	IP20

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	6,0 Cm
Paket 1 Širina	13,5 Cm
Paket 1 Dolžina	17,5 Cm
Paket 1 Teža	220,0 G
Embalažna enota Paketa 2	S04
Število enot v Paketu 2	18
Paket 2 Višina	30,0 Cm
Paket 2 Širina	40,0 Cm

Paket 2 Dolžina	60,0 Cm
Paket 2 Teža	5,298 Kg

Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------