

Product data sheet

Characteristics

LV510481

Odklopnik EasyPact CVS250N, 50 kA pri 415 VAC, 25A naz. topl. magn. TM-D, 4P 3d



Glavno

Skupina izdelkov	EasyPact
Serijski izdelki	Easypact CVS100 do 250
Ime izdelka	EasyPact CVS
Kratko ime naprave	CVS100N
Izdelek ali sestavni del	Odklopnik
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	4P
Opis zaščitnega pola	3d
Zemljistična zaščita	Brez
[In] Nazivni tok	25 A pri 40 °C
Tip omrežja	AC
Kategorija uporabe	Kategorija A
Izklopna zmogljivost	50 KA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 40 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 80 KA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2
Ime zaščitne enote	TM-D
Tehnologija zaščitne enote	Termomagnetni
Nazivna izklopna enota	25 A pri 40 °C
Tip zaščite	Zaščita kratkega stika (magnetna) Zaščita pred preobremenitvijo (termična)

Komplementarno

[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV v skladu s/z EN/IEC 60947-2
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Koda izklopne zmogljivosti	N
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost	30 KA pri 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 50 KA pri 380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 80 KA pri 220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2
Nevtralni položaj	Levo
Mehanska vzdržljivost	30000 Ciklov
Električna vzdržljivost	12000 Ciklov 415 V In v skladu s/z IEC 60947-2
Tip krmiljenja	Preklop
Območje nastavitve toplotne zaščite	0...25 A
Nastavitev nevtralne zaščite	Brez zaščite (3d)
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir	Nastavljen
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega	0,7 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve	Pritrjen
Nastavitev kratkotrajne zakasnitve	Pritrjen
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa li	Pritrjen
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega	300 A
Indikacija položaja kontakta	Da
Montažna podpora	Zadnja plošča

Montažni način	Pritrjen
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj
Povezave - terminali	Vijačna povezava
Priključni raster	35 Mm
Kompatibilnostna koda	CVS100
Širina	140 Mm
Globina	86 Mm
Višina	161 Mm
Teža izdelka	1,9 Kg

Okolje

Standardi	IEC 60947-2 EN 60947-2
Certifikati izdelkov	IEC[RETURN]GOST
Razred zaščite pred električnim udarom	Razred II
IP stopnja zaščite	IP40
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	14 Cm
Paket 1 Širina	14,5 Cm
Paket 1 Dolžina	19,5 Cm
Paket 1 Teža	2,45 Kg
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	6
Paket 2 Višina	30 Cm
Paket 2 Širina	30 Cm
Paket 2 Dolžina	40 Cm
Paket 2 Teža	14,7 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.