

Product data sheet

Characteristics

NSYPLAZT1574G

Stoječa omara iz pol. razl. PLAZT z odprtim podnožjem in streho 1500x750x420 IP44



Glavno

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa PLA
Tip omare/ohišja	Večnamenski
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Različica	PLAZT
Nominal height	1500 Mm
Nominal width	750 Mm
Nominal depth	420 Mm
Montaža omare	Stoječe
Sestava naprave	1 Zgornji del 1 Spodnji del 2 Stranski del 1 Zadnja plošča 1 Vrata 1 Nadstrešek 1 Podstavek

Komplementarno

Tip ohišja	Odprt zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli
Tip vrat	Navaden Spredej
Število vrat	1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen (180 °)
Tip ključavnice	4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke
Dostopnost za delovanje	Spredej Zgoraj Zadaj Dno
Odstranljivi deli	Vrata S tečaji Zadnja plošča S pritrditvijo elementa Nadstrešek S pritrditvijo elementa
Material	Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Certifikati izdelkov	Veritas
Razred električne izolacije	Razred II

Okolje

IP stopnja zaščite	IP44 v skladu s/zIEC 60529 (With plinth type open bottom part and ventilated canopy)
IK stopnja zaščite	IK10 v skladu s/zIEC 62262 (Navadna vrata)
Požarna odpornost	960 °C v skladu s/zIEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...90 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	156,0 Cm
Paket 1 Širina	78,0 Cm
Paket 1 Dolžina	48,0 Cm
Paket 1 Teža	57,338 Kg
Embalažna enota Paketa 2	PAM
Število enot v Paketu 2	2
Paket 2 Višina	120 Cm
Paket 2 Širina	100 Cm
Paket 2 Dolžina	173 Cm
Paket 2 Teža	108 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni