

Product data sheet

Characteristics

NSYSFHD1212602D

Spacial SFHD zunanja robustna omara - V
1281 Š 1200 G 630 - IP55



Glavno

Ponudba	Spacial
Izdelek	Spacial SFHD
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Zunanja težka naloga
Certification	Bureau Veritas IEC 61969-3 2011 UL UL 508 A 2007 Bureau Veritas IEC 61439-5 2010 DEKRA IEC 62208 2011 Bureau Veritas ISO 12944 2007
Aplikacija naprave	Večnamenski
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Enclosure height with canopy	1281 Mm
Canopy višina	81 Mm
Nominalna širina omare	1200 Mm
Enclosure depth with canopy	630 Mm
Globina ohišja/omare	600 Mm
Tip namestitvenega dodatka	Stoječe
Funkcije z dodatki, ki so na voljo	Upravljanje tal Štetje Primerno za elektronsko 19" stojalo Upravljanje streh
Sestava naprave	Drsne letve 2 Montažna plošča Nosilec namestitvene plošče 4 Struktura 1 Vrata 2 Sistem za zaklepanje z ročico in ključavnico 1 Nadstrešek 1 Mehansko držalo 1 Vrata Streha 1 Plastika Dokumentni žep 1 A4 Aluminij Plošča kableske uvodnice 1

Komplementarno

Strukturni tip	Vertikalni stebrički, priviti z zgornjim in spodnjim okvirjem Plošče in vrata, vgrajena v strukturo Oblikovan iz ene sekcije Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Tip vrat	Navaden
Število vrat	2 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani	Desno in levo (120 °)
Tip ključavnice	4 točkovna ključavnica, ročica z 1242E ključavnico Prednja vrata
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče
Cable gland plate type	Navaden aluminij
Dostopnost za delovanje	Spredaj Dno Zadaj Zgoraj Strani omare

Maximum lifting load	1000 Kg
Odstranljivi deli	Nosilec namestitvene plošče Z vijaki Drsna letev Z vijaki Zadnja plošča Z vijaki Zunanji kos Streha Z vijaki Nadstrešek Z vijaki in kleščami Vrata Z odstranljivo osjo Tečaj Plošča kabelske uvodnice Pritrdilna matica
Material	Okvir: Jeklo z antikorozijsko oblogo Tečaj: Zamak
Surface finished painted	Na omari: Poliestrski prah
Barva	Omara: Siva (RAL 7035) Ročica: Siva (RAL 7035)
Specific order possible for special colour	Da

Okolje

Standardi	UL 508 A IEC 61439-5 IEC 62208 IEC 61969-3
IP stopnja zaščite	IP55 IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK10 v skladu s/z IEC 62262
Podnebne vzdržljivosti	C4H v skladu s/z ISO 12944 720 h Solna megla
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-45...80 °C IEC 61969-3 Razred 1
Corrosion withstand	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Environmental withstand	Sončno sevanje: Razred 1 Do 1120 W/m v skladu s/z IEC 61969-3:2011 Prenese okoliški zrak: Razred 1 Do 180 km/h v skladu s/z IEC 61969-3:2011 Preskus ultravijolične degradacije: Razred 1 v skladu s/z ISO 4892-2:2013 Nastajanje ledu in slane: Razred 1 v skladu s/z IEC 61969-3:2011 Fauna and flora withstand: Razred 1 v skladu s/z IEC 61969-3:2011 : Razred 1 v skladu s/z IEC 61969-3:2011
Thermal management	Ventilator 1500 W 60 dB Z zunanjim hlajenjem 4000 W Glede na hladilno arhitekturo 1500 W

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	68,0 Cm
Paket 1 Širina	125,0 Cm
Paket 1 Dolžina	141,0 Cm
Paket 1 Teža	124,6 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni