



## Hauptmerkmale

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Baureihe                                   | Harmony XB5                   |
| Produkt- oder Komponententyp               | Frontelement für Leuchtmelder |
| Produktkompatibilität                      | BA 9s                         |
| Kurzbezeichnung des Geräts                 | ZB5                           |
| Blendenmaterial                            | Dunkelgrauer Kunststoff       |
| Montagedurchmesser                         | 22 mm                         |
| Typ des Frontelements                      | Standard                      |
| Verkauf je unteilbare Menge                | 1                             |
| Form des Signaleinheitkopfes               | Rund                          |
| Kappe/ Betätigungselement oder Linsenfarbe | Klar                          |
| Zusätzliche Informationen für den Bediener | Mit gerillter Linse           |

## Zusatzmerkmale

|                                  |                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD-Gesamtbreite                 | 29 mm                                                                                                           |
| CAD-Gesamthöhe                   | 29 mm                                                                                                           |
| CAD-Gesamttiefe                  | 31 mm                                                                                                           |
| Produktgewicht                   | 0,017 kg                                                                                                        |
| Stationsname                     | XALD 1-5 Aussparungen<br>XALK 2 - 5 Aussparungen                                                                |
| Code für den elektrischen Aufbau | P3 in Frontmontage mit BA 9s<br>P4 in Frontmontage mit BA 9s und Transformator<br>PF2 in Frontmontage mit BA 9s |
| Gerätedarstellung                | Grundelement                                                                                                    |

## Montage

|                                              |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschichtung                                 | TH                                                                                                                |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung             | -40...70 °C                                                                                                       |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb              | -40...70 °C                                                                                                       |
| Überspannungskategorie                       | Klasse II entspricht IEC 60536                                                                                    |
| Schutzart (IP)                               | IP66 entspricht IEC 60529<br>IP67 entspricht IEC 60529<br>IP69 entspricht IEC 60529<br>IP69K entspricht ISO 20653 |
| Schutzart (NEMA)                             | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                |
| Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger | 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m                                                                           |
| Schutzart (IK)                               | IK05 entspricht IEC 50102                                                                                         |

|                        |                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen                 | IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-1<br>UL 508<br>IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                           |
| Umgebungseigenschaften | Extrem lichthelle Umgebung                                                                                                                                             |
| Vibrationsfestigkeit   | 5 gn (f= 2...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6                                                                                                                          |
| Stoßfestigkeit         | 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27<br>50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27 |

## Verpackungseinheiten

|               |        |
|---------------|--------|
| VPE 1 Art     | PCE    |
| VPE 1 Menge   | 1      |
| VPE 1 Höhe    | 5,4 cm |
| VPE 1 Breite  | 3,4 cm |
| VPE 1 Länge   | 4,4 cm |
| VPE 1 Gewicht | 16,0 g |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                          |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                         |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                    |


## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

---

Abmessungen

---





### Schalttafelausschnitte (Ansicht anwenderseitig)



A: 30 mm min. / 1,18 in. min.

B: 40 mm min. / 1,57 in. min.

### Bohrungen der Leiterplatte (Ansicht Elektroblock)

Abmessungen in mm



A : 30 mm min.

B : 40 mm min.

[illegible]

B: 1.57 in. min.

Die Summe der Toleranzen darf 0,3 mm / 0,012 in. nicht überschreiten.  $T_1 + T_2 = \max. 0,3 \text{ mm}$

- Minimale Stärke der Leiterplatte: 1,6 mm / 0,06 in.
- Durchmesser der Bohrung: 22,4 mm  $\pm$  0,1 / 0,88 in.  $\pm$  0,004
- Orientierung des Befestigungsflansches ZB5AZ009:  $\pm 2^\circ 30'$  (außer den mit a und b gekennzeichneten Bohrungen).
- Maximales Anzugsmoment der Schrauben ZBZ006: max. 0,6 Nm (5,3 lbf-in)
- Es ist ein Befestigungsflansch ZB5AZ079 mit Befestigungsschrauben vorzusehen:
  - alle 90 mm / 3,54 in. in der Horizontalen (X) und alle 120 mm / 4,72 in. in der Vertikalen (Y).
  - mit jedem Auswahlshalterkopf (ZB5AD•, ZB5AJ•, ZB5AG•).

Technical drawing of the ZB5 AZ079 assembly. The drawing shows a side view of the assembly with dimensions in mm and inches. The dimensions are: 49.75 ± 0.3, 1.96 ± 0.012, 55.4 max, and 218 max. The part numbers are: ZB5 AZ079, ZBE 70●/ZBV B●7, ZBZ 01●, and ZBZ 006. The drawing also includes a scale bar for mm and in.

- (1) Kopf ZB5AD•
- (2) Schalttafel
- (2) Mutter
- (4) Leiterplatte

### Montage des Adapters (Sockel) ZBZ01•

- 1 2 Langlochbohrungen für Befestigungsschrauben ZBZ006
- 2 1 Bohrung  $\varnothing 2,4 \text{ mm} \pm 0,05 / 0,09 \text{ in.} \pm 0,002$  für die Zentrierung des Adapters ZBZ01•
- 3 8 × Bohrungen  $\varnothing 1,2 \text{ mm} / 0,05 \text{ in.}$
- 4 1 Bohrung  $\varnothing 2,9 \text{ mm} \pm 0,05 / 0,11 \text{ in.} \pm 0,002$  zur Ausrichtung der Leiterplatte (mit Bohrung a)
- 5 1 Langlochbohrung zur Ausrichtung der Leiterplatte (mit Bohrung b)
- 6 4 Bohrungen  $\varnothing 2,4 \text{ mm} / 0,09 \text{ in.}$  zum Aufrasten des Adapters ZBZ01•

Die Abmessungen An + 18,1 gehören zu den Bohrungen  $\varnothing 2,4 \text{ mm} \pm 0,05 / 0,09 \text{ in.} \pm 0,002$  für die Zentrierung des Adapters ZBZ01•.

---

Elektrische Zusammensetzung entsprechend den Codes P1, P3, PF1, PR1 und PF2

---

Leuchtbereich



---

Elektrische Zusammensetzung entsprechend dem Code P4

---



---

Legende

---

Einzelkontakt



Doppelkontakt



Leuchtbereich



Mögliche Position

