

Product data sheet

Characteristics

VW3A31401

Dodatni EMC filter S3 S4 M2 - 1-fazno
napajanje - 9 A



Glavno

Serijska izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov	Lexium SD3 Altivar 312 Solar Lexium 23 Plus Altivar Machine ATV320 Altivar 312 Altivar 31C Lexium 05
Združljivost izdelkov	Servo pogon LXM23 motor:0,1 kW Servo pogon LXM23 motor:0,2 kW Servo pogon LXM23 motor:0,4 kW ATV312H018M2 ATV312H037M2 ATV312H055M2 ATV312H075M2 ATV31C018M2 ATV31C037M2 ATV31C055M2 ATV31C075M2 LXM05AD10F1 LXM05AD10M2 LXM05BD10F1 LXM05BD10M2 LXM05CD10M2 Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:0,18 kW, 200 do 240 V Enofazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:0,37 kW, 200 do 240 V Enofazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:0,55 kW, 200 do 240 V Enofazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:0,75 kW, 200 do 240 V Enofazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do W/ ATV320 do WS motor:0,18 kW, 200 do 240 V Enofazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do W/ ATV320 do WS motor:0,37 kW, 200 do 240 V Enofazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do W/ ATV320 do WS motor:0,55 kW, 200 do 240 V Enofazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do W/ ATV320 do WS motor:0,75 kW, 200 do 240 V Enofazni
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Radijski interferenčni vhodni filter
Maksimalni [In] nazivni tok	9 A
Toplotne izgube	3,7 W zaATV31C018M2
Število faz omrežja	Enofazni

Komplementarno

Maksimalni ozemljitveni tok	100 MA 50 Hz
Napajalna napetost	200...240 V
Toleranca	10 %
Teža izdelka	0,6 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 IP41 (Zgornji del)
Relativna vlažnost	0...93 % v skladu s/zIEC 68-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka 1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Odpornost proti vibracijam	1 gn (f = 13...150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6 1,5 mm od vrha do vrha (f = 3...13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	15 gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Standardi	IEC 61800-3

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,000 Cm
Paket 1 Širina	18,700 Cm
Paket 1 Dolžina	24,000 Cm
Paket 1 Teža	499,000 G
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	7
Paket 2 Višina	30 Cm
Paket 2 Širina	30 Cm
Paket 2 Dolžina	40 Cm
Paket 2 Teža	3,891 Kg
Embalažna enota Paketa 3	P06
Število enot v Paketu 3	56
Paket 3 Višina	75,000 Cm
Paket 3 Širina	60,000 Cm
Paket 3 Dolžina	80,000 Cm
Paket 3 Teža	42,148 Kg

Trajnost ponudbe


Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Additional EMC Input Filters

Dimensions



Dimensions in mm


a	b	c	G	H	Ø
72	195	37	52	180	4.5

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
2.83	7.68	1.46	2.05	7.09	0.18

Additional EMC Input Filter

Mounting the Filter under the Drive



Mounting the Filter next to the Drive

