

Product data sheet

Characteristics

XACS415

Kontaktni blok s povratno vzmetjo - 1 NC + 1 NO - čelna mon., sred. 30 ali 40 mm



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del	Kontaktni blok
Ime komponente	XACS
Tip električnega tokokroga	Krmilno vezje
Kontaktni tip bloka	Enojni
Tip upravljanja	Povratna vzmet
Združljivost izdelkov	XACA ZA2B...Glava
Mehansko zapiranje	Brez
Tip kontakta in sestava	1 NC + 1 NO
Montaža bloka	Prednja montaža
Premik kontakta	Počasen izklop

Komplementarno

Priključki - terminali	Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm ² Z ali brez konca kabla Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm ² Z ali brez konca kabla
Horizontalni pritrdilni centri	40 Mm
Vertikalni pritrdilni centri	30 Mm
Mehanska vzdržljivost	1000000 Ciklov
Oznaka kontaktne kode	A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok	10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/IEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV v skladu s/IEC 60947-1
Maksimalna odpornost na terminalih	25 MOhm
Kratkostična zaščita	10 A Zaščita varovalke Modul gG
Nazivna delavna energija v W	42 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 120 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C 45 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C 60 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
Nazivna delavna energija v VA	140 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno 385 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno 455 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 230 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno 525 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 127 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
Opis priključka ISO št. 1	(23-24)NO (11-12)NC
Oznaka priključka	(11-12)NC (13-14)NO
Teža izdelka	0,07 Kg

Okolje

Standardi	CSA C22.2 št. 14 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	15 gn (f = 10...500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	3,8 Cm
Paket 1 Širina	8,6 Cm
Paket 1 Dolžina	10,5 Cm
Paket 1 Teža	72 G
Embalažna enota Paketa 2	S01
Število enot v Paketu 2	30
Paket 2 Višina	15 Cm
Paket 2 Širina	15 Cm
Paket 2 Dolžina	40 Cm
Paket 2 Teža	2,198 Kg

Trajnost ponudbe



Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija


Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Dimensions

mm
in.



Mounting



Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in VA for 1 million operating cycles, AC-15 utilization category

Voltage	V	24	48	127	230
Inductive circuit	W	140	385	525	455

DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

Voltage	V	24	48	120
Inductive circuit	W	60	45	42