

Product data sheet

Characteristics

XAPJ14

Prazna krmilna postaja - XAP-J - kovinska - brez odprtine



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del	Izpraznjena prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave	XAPJ
Velikost prednje plošče izdelka	80 x 80 mm
Uporabna globina	74,5 Mm
Število izrezov	Neutrjeno
Barva osnove omare	Modra
Barva pokrova	Rumena
Material	Cinkova zlitina
Kabelska uvodnica	1 luknja s čepom za kabelsko uvodnico, zmogljivost vpenjanja: 14 mm 1 luknja brez čepa za kabelsko uvodnico, zmogljivost vpenjanja: 14 mm
Montaža izdelka	Podometna montaža
IP stopnja zaščite	IP65 v skladu s/z IEC 60529 IP69 v skladu s/z NF C 20-010 IP69K

Komplementarno

Teža izdelka	0,61 Kg
--------------	---------

Okolje

Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Razred električnega udara	Razred I v skladu s/z IEC 60536 Razred I v skladu s/z NF C 20-030

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	8,5 Cm
Paket 1 Širina	9 Cm
Paket 1 Dolžina	9,2 Cm
Paket 1 Teža	727 G

Trajnost ponudbe


Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da

Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Dimensions and Fixing



- (1) 1 hole, without blanking plug, for cable gland with 14 mm/0.55 in. maximum clamping capacity
 (2) 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland with 14 mm/0.55 in. maximum clamping capacity
 (3) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 20 mm/0.79 in.

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	80	3.15	77	3.03	50	1.97	65	2.56	74.5	2.93