

Product data sheet

Characteristics

XB4BV33

Zelena kompletna signalna svetilka Ø 22
navadna leča s sijalko BA9S 110 do 120 V



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del	Signalna svetilka
Kratko ime naprave	XB4
Material roba	Kromirana kovina
Materiala pritrditvenega okvirja	Zamak
Tip glave	Standard
Montažni premer	22,5 Mm
Prodaja na nedeljivo količino	1
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče	Zelena
Dodatne informacije za operaterja	Z navadno lečo
Izvor svetlobe	Žareče
Grlo žarnice	BA 9s
Napeljava svetlobnega bloka	Preko integriranega transformatorja 1,2 VA 6 V
[Us] Nazivna napajalna napetost	110 do 120 V AC pri 50/60 Hz

Komplementarno

Višina	47 Mm
Širina	30 Mm
Globina	78 Mm
Opis priključka ISO št. 1	(X1-X2)PL
Teža izdelka	0,152 Kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa pri 55 °C, razdalja : 0,1 m
Priključki - terminali	Vijačni priključki, ≤ 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/IEC 60947-1 Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/IEC 60947-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	600 V (stopnja onesnaženosti 3) v skladu s/IEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV v skladu s/IEC 60947-1
Tip signalizacije	Stalno
Predstavitev naprave	Kompletni izdelek

Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...55 °C
Razred električnega udara	Razred I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite	IP66 v skladu s/zIEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
IK stopnja zaščite	IK06 v skladu s/zIEC 50102
Standardi	JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 CSA C22.2 št. 14 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Certifikati izdelkov	CSA[RETURN]UL naveden
Odpornost proti vibracijam	5 gn (f = 12...500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospšek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27 50 gn (trajanje =11 ms) zaPospšek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27

Embalažna enota


Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	3,2 Cm
Paket 1 Širina	8,6 Cm
Paket 1 Dolžina	5,0 Cm
Paket 1 Teža	146,0 G
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	5
Paket 2 Višina	8,8 Cm
Paket 2 Širina	26,5 Cm
Paket 2 Dolžina	3,4 Cm
Paket 2 Teža	730,0 G
Embalažna enota Paketa 3	S02
Število enot v Paketu 3	50
Paket 3 Višina	15,0 Cm
Paket 3 Širina	30,0 Cm
Paket 3 Dolžina	40,0 Cm
Paket 3 Teža	7,64 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka

Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija	
Garancija	18 mesecev



Dimensions



e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

a in mm	a in in.	b in mm	b in in.	c in mm	c in in.
66	2.60	30	1.18	46.5	1.83

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
	
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	