

Product data sheet

Characteristics

XDAL11131

Analogna krmilna palica - 2 smeri - 12 do 24 V DC



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XDA
Izdelek ali sestavni del	Pre-cabled single axis joystick controller
Kratko ime naprave	XDA
Tip izhodnega signala	Analogni
Material roba	Kromirana kovina
Dodatne informacije	S prazno legendo
Prodaja na nedeljivo količino	1
Mehansko zapiranje	Brez mehan. zaskoka ničelne pozicije
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 24 V DC
Poraba toka	<= 25 mA Pri 26 ° 4 mA Pri poziciji 0
Tip zaščite	Zaščita pred povratno polarnostjo Zaščita kratkega stika na izhodu

Komplementarno

Montažni premer	22 Mm
Teža izdelka	0,15 Kg
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Profil operaterja	Operacijska gred
Smerne informacije za operaterja	2 smeri
Maks. premik kota	26 ° +/- 1 °)
Mehanska vzdržljivost	3000000 Ciklov
Operativna sila	10 N 26 ° 3,5 N 3 °
Montažna podpora	Panel 1...4,5 mm
Dolžina kabla	0,5 M
Žični odsek	0,2 Mm²

Okolje

Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Razred električnega udara	Razred II v skladu s/zIEC 60536 Razred II v skladu s/zNF C 20-030
IP stopnja zaščite	IP65 v skladu s/zIEC 60536 IP65 v skladu s/zNF C 20-010
Standardi	NF C 63-140 VDE 0660-200 IEC 60337-1
Odpornost proti vibracijam	13 gn (f = 10...500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,400 Cm
Paket 1 Širina	8,800 Cm
Paket 1 Dolžina	15,000 Cm
Paket 1 Teža	171,000 G
Embalažna enota Paketa 2	S02
Število enot v Paketu 2	12
Paket 2 Višina	15,000 Cm
Paket 2 Širina	30,000 Cm
Paket 2 Dolžina	40,000 Cm
Paket 2 Teža	2,400 Kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------